

Elementy połączeniowe H 10,0/22 S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H 10,0/22 S EB
Nr zam.	9203620000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 15 mm, 12 mm, kość słoniowa
GTIN (EAN)	4032248565061
J. op.	100 Szt.
opakowanie	luzem

Elementy połączeniowe H 10,0/22 S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	22 mm	Szerokość (cale)	0,866 inch
Masa netto	0,51 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany
-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	15 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,6 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	22 mm
Przekrój przyłącza przewodu	10 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	12 mm
kod koloru	inne	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 8
średnica kołnierza (D2)	7,1 mm	średnica powierzchni styku (D1)	4,6 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	WSCAD, EPLAN
Dane projektowe	STEP

Elementy połączeniowe H 10,0/22 S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od
przedstawionego na ilustracji.

