

**Akcesoria**  
**BIT E6.3 1.2X6.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Chwył zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny  
bity z rowkiem DIN 5264, chwył 1/4" E6,3 DIN 3126

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	BIT E6.3 1.2X6.5X110
Nr zam.	<a href="#">9205650000</a>
Wykonanie	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 6.5 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4032248772957
J. op.	5 Szt.

**Akcesoria**  
**BIT E6.3 1.2X6.5X110**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	110 mm	Szerokość (cale)	4,331 inch
Ciężar	28 g	Masa netto	24 g

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki	110 mm	Grubość końcówki (A)	1,2 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, rowek	Szerokość końcówki (B)	6,5 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
------------------	--------------------------------------