

SAI-SK-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kołpaki ochronne zabezpieczają wolne gniazda przed działaniem czynników zewnętrznych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-SK-M12
Nr zam.	9456050000
Wykonanie	Chronione podzespoły, Nasadka ochronna
GTIN (EAN)	4008190304058
J. op.	30 Szt.

SAI-SK-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	0,633 g
------------	---------

Temperatury

Temperatura otoczenia (tekst)	-25 °C +70 °C
-------------------------------	---------------

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 12	Podstawowy materiał obudowy	PA 66
Stopień ochrony	IP68	Zakres temperatury obudowy	-20 ... +90 °C
tworzywo	PA 66		

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 8.1	27-06-92-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-08		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	--