Industrial Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



końcówka szyny nośnej, wersja sprzęgło USB (A-A)
według IEC 61076-3-107

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-TO-USB
Nr zam.	8946960000
Wykonanie	Szyny nośne Outlet, USB, IP20
GTIN (EAN)	4032248734955
J. op.	1 Szt.

Industrial Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	38,3 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C	Temperatura układania	
Zakres temperatur montaż, max.	70 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1	USB A	Przyłącze 2	USB A
Okablowanie	USB	Barwny	Jasnoszary
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	rodzaj montażu	TS 35
Stopień ochrony	IP20		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-107

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-20	eClass 9.1	19-17-01-25

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


Data sporządzenia 16 lipca 2019 18:37:41 CEST

Industrial Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek

