Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



interfejs serwisowy FrontCom® Micro z RJ45 w IP65

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-FCM-RJ45-FJ-P
Nr zam.	1018830000
Wykonanie	FrontCom Micro moduł RJ45, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248730087
J. op.	10 Szt.

Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Grubość ścianki, maks.	3 mm	Grubość ścianki, min.	1 mm
Masa netto	39,6 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Moment dokręcający nakrętka mocująca	2 Nm	złącze 1	RJ45
Przyłącze 2	IDC	Opis artykułu	FrontCom Micro moduł RJ45
Okablowanie	PROFINET	Barwny	czarny
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	Średnica izolacji, maks,	1,6 mm
Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.4...0.64 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.48...0.76 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 26...AWG 22
Średnica płaszcza, min.	5,5 mm	Średnica płaszcza, maks.	10 mm
rodzaj montażu	szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza	Ekranowanie	360° styk do ekranu
Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym	Cykle wpinania	750

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-51	Nr certyfikatu (cULus)	E316369

Właściwości elektryczne

PoE / PoE+	zgodne z IEEE 802.3at

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

certyfikaty

Dopuszczenia	c UL us LISTED
ROHS	Zgodny

Data sporządzenia 16 lipca 2019 18:37:51 CEST

Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DUXR.E316369

Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe

