

## DAE (element wentylujący) DAE M12 PA LONG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Elementy wyrównywania ciśnienia zapewniają dobrą wentylację obudowy i chronią przed tworzeniem się skroplin - przy jednoczesnym zachowaniu właściwych stopni ochrony IP.

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	DAE M12 PA LONG
Nr zam.	<a href="#">1868570000</a>
Wykonanie	DAE (element wentylujący), Element wyrównujący, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429
J. op.	10 Szt.

## DAE (element wentylujący) DAE M12 PA LONG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

Długość	17,4 mm	Długość (cale)	0,685 inch
Masa netto	1,7 g		

### Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Klasa palności wg UL 94	V-2
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	Stopień ochrony	IP66, IP68, IP69K
długość gwintu	10 mm	gwint (zewnątrzny)	M 12
moment obrotowy króćca, maks.	1 Nm	moment obrotowy króćca, min.	0,5 Nm
punkt dopływu wody	> 1,5 bar	rodzaj ochrony z GWDR	IP66, IP68, IP69K
rozmiar klucza 1	17 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	poliamid 6	wydatek powietrza	0,8 l/min przy 0,1 bar ΔP, do 7,6 l/min przy 1bar ΔP
zakres temperatur roboczych, maks.	105 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

### Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

### certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

### Pobieranie

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>

**DAE (element wentylujący)  
DAE M12 PA LONG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**