

**DAE (element wentylujący)
DAE M12 PA short****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Elementy wyrównywania ciśnienia zapewniają dobrą wentylację obudowy i chronią przed tworzeniem się skroplin - przy jednoczesnym zachowaniu właściwych stopni ochrony IP.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	DAE M12 PA short
Nr zam.	1868560000
Wykonanie	DAE (element wentylujący), Element wyrównujący, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248440412
J. op.	10 Szt.

DAE (element wentylujący)
DAE M12 PA short

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Długość	13,4 mm	Długość (cale)	0,528 inch
Masa netto	1,9 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Klasa palności wg UL 94	V-2
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	Stopień ochrony	IP66, IP68, IP69K
długość gwintu	6 mm	gwint (zewnątrzny)	M 12
moment obrotowy króćca, maks.	1 Nm	moment obrotowy króćca, min.	0,5 Nm
punkt dopływu wody	> 1,5 bar	rodzaj ochrony z GWDR	IP66, IP68, IP69K
rozmiar klucza 1	17 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	poliamid 6	wydatek powietrza	0,8 l/min przy 0,1 bar ΔP, do 7,6 l/min przy 1bar ΔP
zakres temperatur roboczych, maks.	105 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

DAE (element wentylujący) DAE M12 PA short

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

