





Opaski dwuczęściowe z mocowaniem do rury, obrotowe 360°

Właściwości


Łatwa w montażu opaska zewnętrznie ząbkowana posiada obrotowy uchwyt (klip), przy pomocy którego można zamocować ją do przewodu, rury lub wiązki. Dzięki temu możemy zamontować dodatkowy przewód w wybranych miejscach. Możliwość obrotu opaski o 360° względem uchwytu pozwala na instalację przewodu pod dowolnym kątem względem punktu mocującego. Opaski tego typu nadają się też idealnie do montażu przewodów i węży obracających się względem punktu mocującego np. w robotyce.



T50SVC65



T50SVC5



T50SVC5 można obrócić o 360°.

Dane materiału

Materiał opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Temperatura pracy	-40 °C do +105 °C, krótkotrwale do +145 °C (500 h)
Palność materiału	UL94 V2



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wiązka Ø max	Min. wytrzym. na rozciąg. opaski (N)	Mocowanie do średnicy	Materiał	Kolor
156-00318	T50SVC4S	155	4,7	35,0	225	3,8 - 4,2	PA66HS, PP	Czarny (BK), Naturalny (NA)
156-00447	T50SVC4	155	4,7	35,0	225	3,8 - 4,2	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
155-31202	T50SVC5	155	4,7	35,0	225	4,5 - 5,2	PA66HS	Czarny (BK)
156-00155	T50SVC65	155	4,7	35,0	225	6,5 - 8,0	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00134	T50SVCOC10-14	155	4,7	35,0	225	10,0 - 14,0	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00135	T50SVCOC15-18	155	4,7	35,0	225	15,0 - 18,0	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00136	T50SVCOC19-24S	155	4,7	35,0	225	19,0 - 24,5	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00272	T50SVCOC25-31	155	4,7	35,0	225	25,0 - 31,0	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00273	T50SVCOC31-39	155	4,7	35,0	225	31,0 - 39,0	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00137	T50SVCOC39-45	155	4,7	35,0	225	39,0 - 45,0	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00128	T50SMVCOC10-14	210	4,7	50,0	225	10,0 - 14,0	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00129	T50SMVCOC15-18SET	210	4,7	50,0	225	15,0 - 18,0	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00130	T50SMVCOC19-24S	210	4,7	50,0	225	19,0 - 24,5	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00577	T50SMVCOC1924S	210	4,7	50,0	225	19,0 - 24,5	PA46	Szary (GY)
156-00303	T50SMVCOC25-31	210	4,7	50,0	225	25,0 - 31,0	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00304	T50SMVCOC31-39	210	4,7	50,0	225	31,0 - 39,0	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)
156-00131	T50SMVCOC39-45SET	210	4,7	50,0	225	39,0 - 45,0	PA66HS, PA66HIRHS	Czarny (BK)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.