



Wąż osłonowy

• Helawrap HWPP

Właściwości

Wąż osłonowy Helawrap jest idealny do zarządzania okablowaniem tj. do wiązania, ochrony i mocowania kabli i przewodów, zarówno w przemyśle jak też w biurze i w domu. Dzięki specjalnemu profilowi i wygodnemu narzędziu, wąż jest montowany na wiązce przewodów szybko i łatwo. Unikalna konstrukcja pozwala użytkownikowi na wyprowadzenie dowolnej liczby przewodów wzdłuż całej osłony. Akcesoria montażowe Helawrap jak uchwyty i płytki montażowe umożliwiają na uporządkowanie, rozgałęzienie i pewne zamocowanie do praktycznie każdej powierzchni.

Helawrap HWPP jest wykonany z polipropylenu odpornego na ścieranie i na wiele związków chemicznych. Jest on dostępny w kilku kolorach i szerokiej palecie rozmiarów. Narzędzie ręczne jest dołączone do opakowania.

Zastosowanie

Wąż Helawrap HWPP jest stosowany głównie do tworzenia wiązek kablowych, konfekcjonowania przewodów w przemyśle elektrycznym oraz w szafach sterowniczych jak również przy budowie maszyn i urządzeń. Wężę Helawrap o długościach 25 metrów przeznaczone są do szybkiego wiązania i osłony długich wiązek kabli i przewodów w przemyśle.

Helawrap HWPP jest dostępny także w odcinkach o długości 2 m, do zastosowań w domu i biurze. Pozwala na uporządkowanie płątany kabli przy komputerze, telewizorze lub sprzęcie Hi-Fi.



Kompletny system prowadzenia przewodów w biurze i domu.



Helawrap, łatwe i szybkie rozwiązanie płątany kabli, dostępne w 2 rozmiarach i 3 kolorach!

Dane materiału

Materiał	Polipropylen (PP)
Temperatura pracy	-60 °C do +110 °C, krótkotrwale do +140 °C
Palność materiału	UL94 HB



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Kolor	Wiązka Ø max	Grubość ścianki (WT)	Zalecane narzędzie
HWPP - odcinki 2 m					
161-64204	HWPP16L2	Czarny (BK)	16	0,80	HAT16
161-64205	HWPP16L2	Szary (GY)	16	0,80	HAT16
161-64206	HWPP16L2	Srebrny (SR)	16	0,80	HAT16
161-64404	HWPP25L2	Czarny (BK)	27	1,05	HAT25
161-64405	HWPP25L2	Szary (GY)	27	1,05	HAT25
161-64406	HWPP25L2	Srebrny (SR)	27	1,05	HAT25
HWPP - odcinki 25 m					
161-64101	HWPP8	Czarny (BK)	9	0,75	HAT8
161-64102	HWPP8	Szary (GY)	9	0,75	HAT8
161-64103	HWPP8	Srebrny (SR)	9	0,75	HAT8
161-64104	HWPP8	Biały (WH)	9	0,75	HAT8
161-64201	HWPP16	Czarny (BK)	16	0,80	HAT16
161-64202	HWPP16	Szary (GY)	16	0,80	HAT16
161-64203	HWPP16	Srebrny (SR)	16	0,80	HAT16
161-64207	HWPP16	Biały (WH)	16	0,80	HAT16
161-64301	HWPP20	Czarny (BK)	21	0,95	HAT20
161-64302	HWPP20	Szary (GY)	21	0,95	HAT20
161-64303	HWPP20	Srebrny (SR)	21	0,95	HAT20
161-64304	HWPP20	Biały (WH)	21	0,95	HAT20
161-64401	HWPP25	Czarny (BK)	27	1,05	HAT25
161-64402	HWPP25	Szary (GY)	27	1,05	HAT25
161-64403	HWPP25	Srebrny (SR)	27	1,05	HAT25
161-64407	HWPP25	Biały (WH)	27	1,05	HAT25
161-64501	HWPP30	Czarny (BK)	32	1,30	HAT30
161-64502	HWPP30	Szary (GY)	32	1,30	HAT30
161-64503	HWPP30	Srebrny (SR)	32	1,30	HAT30
161-64504	HWPP30	Biały (WH)	32	1,30	HAT30

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.