



Rura termokurczliwa 3:1 w małym opakowaniu

• HIS-3 BAG

Właściwości

Praktyczne małe opakowanie z 10 odcinkami po 200 mm. Cienkościenna i elastyczna rura termokurczliwa z usieciowanej radiacyjnie poliolefiny o skurczu 3:1.

Zastosowanie

HIS-3 BAG stosuje się jako izolację elektryczną oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.



HIS-3 BAG dostępne w siedmiu kolorach i czterech rozmiarach.

Dane materiału

Typ	HIS-3 BAG
Materiał	Poliolefina usieciowana (POX)
Stopień skurczu	3:1
Skurcz wzdłużny	-5% max.
Min. temp. obkurczania	+100 °C
Temperatura pracy	-55 °C do +135 °C
Klasa izolacji	B (VDE 0530)
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm zgodnie z ASTM D 150
Palność materiału	UL224 VW-1 (z wyjątkiem przezroczystych)
Certyfikaty/Dopuszczenia	SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1 i 3, SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 2 (przezroczysty), UL224 125 °C 600V VW-1



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.



Rura termokurczliwa 3:1 w małym opakowaniu

• HIS-3 BAG

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT) nom.	Ilość w opak.	Kolor
308-30151	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Czarny (BK)
308-30160	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Czerwony (RD)
308-30161	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Niebieski (BU)
308-30162	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Szary (GY)
308-30163	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Brązowy (BN)
308-30164	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Przezroczysty (CL)
308-30165	HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 x 200	Żółto-Zielony (GNYE)
308-30310	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Czarny (BK)
308-30311	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Czerwony (RD)
308-30312	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Niebieski (BU)
308-30313	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Szary (GY)
308-30314	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Brązowy (BN)
308-30315	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Przezroczysty (CL)
308-30316	HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 x 200	Żółto-Zielony (GNYE)
308-30610	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Czarny (BK)
308-30611	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Czerwony (RD)
308-30612	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Niebieski (BU)
308-30613	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Szary (GY)
308-30614	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Brązowy (BN)
308-30615	HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	10 x 200	Przezroczysty (CL)
308-31210	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Czarny (BK)
308-31211	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Czerwony (RD)
308-31212	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Niebieski (BU)
308-31213	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Szary (GY)
308-31214	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Brązowy (BN)
308-31215	HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	10 x 200	Przezroczysty (CL)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.