



Oploty ochronne z NOMEX®

- Helagaine HEGMAN
- Helagaine HEGMANWO

Właściwości

Helagaine HEGMAN i HEGMANWO są niepalnymi, odpornymi na wysoką temperaturę oplotami ochronnymi wykonanymi z włókien meta-aramidowych (NOMEX®). Wysoka rozciągliwość pozwala na łatwy montaż także na długich odcinkach oraz na wiązkach zaopatrzonych w złącza.

Oploty Helagaine HEGMAN i HEGMANWO oferują wyśmienitą ochronę mechaniczną wiązek elektrycznych w szczególnie trudnych warunkach. Przewody są znakomicie chronione przed uszkodzeniami, płomieniem i wysokimi temperaturami. Oploty Helagaine HEGMANWO posiadają dodatkowo specjalnie zaimpregnowane włókna chroniące przed przedostawaniem się wody i oleju.

Zastosowanie

Helagaine HEGMAN i HEGMANWO zostały specjalnie opracowane do obszarów o wysokiej temperaturze, gdzie konieczna jest ochrona mechaniczna. Oploty te przeznaczone są szczególnie do zastosowań w przemyśle kosmicznym, lotniczym, zbrojeniowym, kolejowym oraz stoczniowym.



Helagaine HEGMAN i HEGMANWO są dostępne w różnych rozmiarach.

Dane materiału

Materiał	NOMEX® (Meta-Aramid)
Kolor	Zielony (GN)
Temperatura pracy	+240 °C
Temperatura topienia	Nie topi się / Zwęglenie powyżej +370°C
Palność materiału	UL94 V0 (tworzywo), UL224 VW1



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Oznaczenie wg EN6049	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Masa (g/m)	Ilość w rolce (m)
170-02100	HEGMAN-02	EN6049-003-02-5	1	2	2,7	100
170-02101	HEGMAN-04	EN6049-003-04-5	2	4	4,0	100
170-02102	HEGMAN-06	EN6049-003-06-5	4	8	8,0	100
170-02103	HEGMAN-08	EN6049-003-08-5	6	12	12,0	50
170-02104	HEGMAN-10	EN6049-003-10-5	8	16	14,0	50
170-02105	HEGMAN-15	EN6049-003-15-5	10	20	17,0	50
170-02106	HEGMAN-20	EN6049-003-20-5	12	24	22,0	50
170-02107	HEGMAN-25	EN6049-003-25-5	15	30	32,5	50
170-02108	HEGMAN-30	EN6049-003-30-5	20	40	38,0	50

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Oznaczenie wg EN6049	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Masa (g/m)	Ilość w rolce (m)
170-02000	HEGMANWO-02	EN6049-004-02-5	1	2	2,7	100
170-02001	HEGMANWO-04	EN6049-004-04-5	2	4	4,0	100
170-02002	HEGMANWO-06	EN6049-004-06-5	4	8	8,0	100
170-02003	HEGMANWO-08	EN6049-004-08-5	6	12	12,0	50
170-02004	HEGMANWO-10	EN6049-004-10-5	8	16	14,0	50
170-02005	HEGMANWO-15	EN6049-004-15-5	10	20	17,0	50
170-02006	HEGMANWO-20	EN6049-004-20-5	12	24	22,0	50
170-02007	HEGMANWO-25	EN6049-004-25-5	15	30	32,5	50
170-02008	HEGMANWO-30	EN6049-004-30-5	20	40	38,0	50

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości.

NOMEX® jest zastrzeżoną marką firmy DuPont.