



Opaski kablowe ząbkowane wewnętrznie ze skrzydełkowym mechanizmem zwalnającym


• Seria REZ

Właściwości


Opaska wewnętrznie ząbkowana REZ posiada unikalną, opatentowaną główkę umożliwiającą proste i szybkie użycie. Zapięcie i zaciągnięcie odbywa się standardowo. Mechanizm szybkiego zwalniania umożliwia szybkie rozpięcie opaski jedną ręką, także w rękawiczkach.

Zastosowanie

Opaski rozpinalne nadają się idealnie do zastosowania w instalacjach czasowych lub takich, gdzie dodaje się lub usuwa przewody. Możliwe jest zastosowanie w wielu innych dziedzinach np. w przemyśle opakowaniowym jako zamknięcie worków, kiedy wymagany jest dostęp do zawartości worka, albo konieczne jest późniejsze ponowne zamknięcie.



Opaska REZ umożliwia szybkie rozpinanie.



Seria REZ

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wiązka Ø max	Min. wytrzym. na rozciąg. (N)	Materiał	Kolor
115-40200	REZ200	200,0	4,7	50,0	135	PA66	Czarny (BK)
115-40300	REZ300	305	4,7	80,0	135	PA66	Czarny (BK)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.