



### Głowice termokurczliwe do zastosowań niskonapięciowych z klejem i bez

- HEV

#### Właściwości


Termokurczliwe kształtki rozgałęziające służą do prostej i szybkiej izolacji miejsc rozgałęzień kabla na pojedyncze żyły. Kształtki w wersji z klejem zapewniają ochronę przed korozją oraz przed naprężeniami mechanicznymi.

#### Zastosowanie

Termokurczliwe palczatki rozdzielające wykonywane są z odpornej, usieciowanej poliolefiny, zawierającej dodatki uniepalniające. Pozwala to na stosowanie głowiczek zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zapewniają one wysmienitą ochronę mechaniczną i elektryczną. Palczatki dostarczane są w wykonaniu z wewnętrzną powłoką klejową do pewnego zabezpieczenia przed wpływem środowiska, w wersjach dla kabli 2, 3, 4, 5 i 6 żyłowych.



Palczatka termokurczliwa HEV przeznaczona dla kabla dwużyłowego.



Palczatka termokurczliwa HEV

Dane materiału	
Materiał	<b>Poliolefina usieciowana chemicznie (POX)</b>
Kolor	<b>Czarny (BK)</b>
Stopień skurczu	<b>do 3:1</b>
Wytrzymałość elektryczna	<b>15 kV/mm</b>
Min. temp. obkurczania	<b>+135 °C</b>
Temperatura pracy	<b>-55 °C do +100 °C</b>
Palność materiału	<b>ASTM D635</b>



#### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Zalecany zakres stosowania (mm.)		H min a	H max b	J min. a	J max. b	Wymiary po pełnym skurczu				
		od	do					P ± 10% b	R ± 10% b	S nom.	HW ± 20% b	JW ± 20% b
Głowiczki dwupalczaste												
402-16039	<b>216-3-B8W</b>	2,5	10,0	21,0	9,4	9,0	2,79	76,5	20,0	–	1,59	1,59
402-23058	<b>223-2-B8W</b>	4,0	35,0	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	20,0	1,5	1,2
402-18051	<b>218-2-B8W</b>	50,0	150,0	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	30,0	3,2	3,2
402-19032	<b>219-2-B8W</b>	185	400	87,0	38,1	43,0	12,7	141,5	42,5	44,0	3,8	3,8
Głowiczki trójpalczaste												
403-54004	<b>354-1-B8W</b>	16,0	45,0	45,0	10,0	16,0	4,0	100,0	25,0	–	3,0	2,0
403-20012	<b>320-1-B8W</b>	50,0	150,0	55,8	22,5	30,4	9,0	180,0	44,0	37,0	3,0	2,0
403-55005	<b>355-1-B8W</b>	150	240	100,0	28,0	40,0	13,0	210,0	50,0	–	3,5	2,5
403-24016	<b>324-1-B8W</b>	150	300,0	90,0	35,5	35,0	14,5	200,0	50,0	54,0	3,0	2,0
403-42006	<b>342-1-B8W2</b>	185	400	110,0	35,0	40,0	17,5	230,0	45,0	65,0	4,0	3,5
403-41005	<b>341-1-B8W2</b>	240	400,0	125,0	59,0	50,8	25,4	283,0	71,0	75,0	3,80	3,80
Głowiczki czteropalczaste												
404-42022	<b>442-1-B8W</b>	2,5	10,0	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	20,0	2,7	2,0
404-08022	<b>408-2-B8W2</b>	4,0	35,0	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	22,0	2,5	2,0
404-09021	<b>409-2-B8W2</b>	35,0	70,0	47,4	22,9	21,5	6,4	165,0	38,1	38,1	4,1	3,3
404-18020	<b>418-4-B8W2</b>	70,0	150,0	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	38,1	4,1	3,3
404-44010	<b>444-1-B8W2</b>	150	400,0	95,0	35,6	45,0	12,5	240,0	55,0	50,8	4,0	3,5

Wszystkie wymiary w mm, za wyjątkiem „mm.”. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

a rozciągnięty (dostarczony)

b obkurczony