



Opaski kablowe ząbkowane zewnętrznie do oznaczeń barwnych

• Seria LR55

Właściwości

Przedłużona zapadka pozwala na szybkie i proste rozpięcie opaski. Produkowane w różnych kolorach opaski idealnie nadają się do zastosowań, gdzie wymagane jest oznaczanie kolorami. Dodatkowo LR55 są ząbkowane zewnętrznie, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia izolacji przewodu.

Zastosowanie

Opaski rozpinalne przeznaczone są do wielokrotnego użytku przy montażu czasowym lub gdy wymagane jest częste zakładanie i zdejmowanie opasek, np. do oznaczeń logistycznych, przemysłu opakowaniowego i produkcji wiązek kablowych. Mogą być także używane do oznaczeń barwnych.




Opaski rozpinalne LR55 nadają się idealnie do kolorowych oznaczeń.

Dane materiału	
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2



Dane materiału	
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Temperatura pracy	-40 °C do +105 °C, krótkotrwale do +145 °C (500 h)
Palność materiału	UL94 V2



Seria LR55

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wiązka Ø max	Min. wytrzym. na rozciąg. (N)	Materiał	Kolor
115-00003	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Czerwony (RD)
115-00004	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Żółty (YE)
115-00005	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Zielony (GN)
115-00006	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Niebieski (BU)
115-00008	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Naturalny (NA)
115-00002	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66HS	Czarny (BK)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.