



### Rura termokurczliwa 3:1 - odcinki 1 m

- TREDUX cienkościenna

#### Właściwości

Cienkościenna i elastyczna rura termokurczliwa wykonana z usieciowanej poliolefiny o skurczu 3:1. Jest dostępna w odcinkach 1 metrowych, w 9 wielkościach, o średnicach wewnętrznych od 1,5 mm do 101,6 mm i dwóch podstawowych kolorach: czarnym i żółto/zielonym. Termokurcze dostarczane są w kartonach, wygodnych do przechowywania i prezentacji na wystawie.

#### Zastosowanie

Rury cienkościenne TREDUX są wykorzystywane jako podstawowa izolacja elektryczna oraz jako zabezpieczenie kabli i przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi.



TREDUX o skurczu 3:1.

**Więcej kolorów dostępnych  
jest na zamówienie.  
Skontaktuj się z nami!**

#### Dane materiału

Materiał	<b>Poliolefina usieciowana (POX)</b>
Stopień skurczu	<b>3:1 od 1,5/0,5 mm do 24/8 mm, 2:1 od 38,1/19,1 mm do 101,6/50,8 mm</b>
Min. temp. obkurczania	<b>+100 °C</b>
Temperatura pracy	<b>-55 °C do +135 °C</b>
Wytrzymałość elektryczna	<b>20 kV/mm zgodnie z ASTM D 150</b>
Palność materiału	<b>UL224 VW-1 (z wyjątkiem przezroczystych)</b>
Certyfikaty/Dopuszczenia	<b>SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1 i 3, SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 2 (przezroczysty), UL224 125 °C 600V VW-1</b>



#### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak. (szt.)	Kolor	Stopień skurczu
319-00150	TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	20	Czarny (BK)	3:1
319-00157	TREDUX-1.5/0.5-GNYE	1,5	0,5	0,50	20	Żółto-Zielony (GNYE)	3:1
319-00300	TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	20	Czarny (BK)	3:1
319-00307	TREDUX-3/1-GNYE	3,0	1,0	0,60	20	Żółto-Zielony (GNYE)	3:1
319-00600	TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	15	Czarny (BK)	3:1
319-00607	TREDUX-6/2-GNYE	6,0	2,0	0,70	15	Żółto-Zielony (GNYE)	3:1
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Czarny (BK)	3:1
319-01207	TREDUX-12/4-GNYE	12,0	4,0	0,85	10	Żółto-Zielony (GNYE)	3:1
319-02400	TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	5	Czarny (BK)	3:1
319-02407	TREDUX-24/8-GNYE	24,0	8,0	1,20	5	Żółto-Zielony (GNYE)	3:1
319-03800	TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	6	Czarny (BK)	2:1
319-03807	TREDUX-38.1/19.1-GNYE	38,1	19,1	1,02	6	Żółto-Zielony (GNYE)	2:1
319-05100	TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	6	Czarny (BK)	2:1
319-07600	TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	3	Czarny (BK)	2:1
319-10200	TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	2	Czarny (BK)	2:1

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.