



Stojak prezentacyjny TREDUX dla punktów sprzedaży

• TREDUX-Display

Właściwości

Przy pomocy TREDUX HellermannTyton ustanawia nowy standard rur termokurczliwych. TREDUX oferuje kompletny zakres cienko-, średnio- i grubościennych rur w 1 m odcinkach. Skurcz 3:1 pasuje dobrze do materiałów o dużej różnicy średnic. Kilka podstawowych rozmiarów zastępuje dużą liczbę rur termokurczliwych o klasycznym skurczu, obniżając koszty i oszczędzając miejsce. Każda rura posiada etykietę z oznaczeniem oraz kodem paskowym EAN. Umożliwia to szybką i bezbłędną sprzedaż, przy jednoczesnej rejestracji w systemie magazynowym. Termokurcze są dostarczane w praktycznych kartonowych opakowaniach dopasowanych do stojaka. Karton można łatwo otworzyć używając przygotowanych perforacji, co umożliwia ładną prezentację termokurczy i łatwy dostęp przy zakupie pojedynczych odcinków. Display umożliwia szybki, indywidualny wybór typu, koloru i rozmiaru wymaganej rury termokurczliwej.



TREDUX display.



Każda rura TREDUX jest indywidualnie oznaczona.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak. (szt.)	Kolor
Proponowane wyposażenie stojaka TREDUX						
Rura termokurczliwa 3:1, cienkościenna TREDUX						
319-00150	TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	20	Czarny (BK)
319-00300	TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	20	Czarny (BK)
319-00300	TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	20	Czarny (BK)
319-00600	TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	15	Czarny (BK)
319-00600	TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	15	Czarny (BK)
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Czarny (BK)
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Czarny (BK)
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Czarny (BK)
319-02400	TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	5	Czarny (BK)
319-00307	TREDUX-3/1-GNYE	3,0	1,0	0,60	20	Żółto-Zielony (GNYE)
319-00607	TREDUX-6/2-GNYE	6,0	2,0	0,70	15	Żółto-Zielony (GNYE)
319-01207	TREDUX-12/4-GNYE	12,0	4,0	0,85	10	Żółto-Zielony (GNYE)
Rura termokurczliwa 4:1, średniościenna z klejem TREDUX MA47						
323-50120	TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,0	6	Czarny (BK)
323-50120	TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,0	6	Czarny (BK)
323-50190	TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,5	10	Czarny (BK)
323-50300	TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,5	6	Czarny (BK)
323-50300	TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,5	6	Czarny (BK)
323-50400	TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,5	4	Czarny (BK)
Rura termokurczliwa 3,5:1, grubościenna z klejem TREDUX HA47						
321-50130	TREDUX-HA47-13/4	13,0	4,0	2,4	6	Czarny (BK)
321-50130	TREDUX-HA47-13/4	13,0	4,0	2,4	6	Czarny (BK)
321-50190	TREDUX-HA47-19/6	19,0	6,0	2,7	10	Czarny (BK)
321-50330	TREDUX-HA47-33/8	33,0	8,0	3,2	5	Czarny (BK)
321-50450	TREDUX-HA47-45/12	45,0	12,0	4,1	4	Czarny (BK)
319-30000	TREDUX-Display	-	-	-	1	Niebieski (BU)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.