



## Etykiety samolaminujące do druku laserowego

### • Helatag 1104 (Biały/Przezroczysty)

#### Właściwości

Etykiety samolaminujące Helatag do drukarek laserowych są wykonane z wysokiej jakości materiałów do zastosowań przemysłowych. Specjalnie przygotowana powierzchnia umożliwia prawidłowy wydruk w standardowo dostępnych drukarkach.

Etykiety samolaminujące przeznaczone są do oznaczania powierzchni okrągłych takich jak przewody, kable i rury. Etykieta o odpowiednio dobranej długości, po nałożeniu na element okrągły ma za zadanie częścią przezroczystą zabezpieczyć (zalaminować) pole opisowe.

Wszystkie etykiety do drukarek laserowych HellermannTyton są dostarczane w wygodnych przezroczystych pudełkach zabezpieczających, zapewniających właściwe warunki przechowywania.

Do wygodnego projektowania oznaczeń i wydruku polecamy program Tagprint Pro. Posiada on bazę wszystkich dostępnych etykiet oraz umożliwia automatyzację wydruku.

Do wydruku prostych oznaczeń polecamy gotowe szablony w formacie MS Word, dostępne na stronie [www.hellermanntyton.com](http://www.hellermanntyton.com) (zakładka Downloads).




Zalaminowanie oznaczenia zapewnia długą trwałość nadruku.

Dane materiału	
Materiał	<b>Typ 1104, Poliester (PET), biało-przezroczysty (WH/CL), samolaminujący</b>
Temperatura pracy	<b>-40 °C do +150 °C</b>
Temp. utwardzania	<b>od +5 °C</b>
Klej	<b>Akrylowy</b>
Grubość foli (µm)	<b>23</b>
Właściwości chemiczne materiału	<b>Wyśmienita odporność na alkohol, benzynę, środki czyszczące, butanol, etyl, rozpuszczalniki butylowe, elektrolit akumulatorowy.</b>



Drukarka laserowa



#### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Kolor	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Szer. (W)	Wys. (H)	Wys. (H2)	Ilość etykiet w arkuszu	Ilość w opak.
594-11041	<b>TAG26LA4-1104-WHCL</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	1,5	3,00	12,70	9,50	19,05	180	5000
594-21104	<b>TAG130LA4-1104-WHCL</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	2,4	4,80	12,70	9,00	24,00	165	5000
594-11042	<b>TAG49LA4-1104-WHCL</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	2,6	5,30	25,40	8,80	25,40	70	2500
594-31104	<b>TAG131LA4-1104-WHCL</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	3,8	7,60	12,70	12,70	36,50	105	2500
594-41104	<b>TAG132LA4-1104-WHCL</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	3,8	7,60	20,32	12,70	36,50	63	2500
594-01104	<b>TAG02LA4-1104-WHCL</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	3,8	7,60	25,40	12,70	36,50	49	2450
594-51104	<b>TAG133LA4-1104-WHCL</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	5,1	10,10	19,05	12,70	44,50	60	2500
594-61104	<b>TAG134LA4-1104-WHCL</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	5,1	10,10	25,40	12,70	44,50	42	1000
594-11104	<b>TAG09LA4-1104-WHCL</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	5,8	11,60	25,40	19,05	55,50	35	1000
594-71104	<b>TAG135LA4-1104-CLWH</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	6,7	13,50	48,50	12,70	55,00	20	500
594-91104	<b>TAG137LA4-1104-CLWH</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	7,1	14,30	31,75	22,86	67,70	24	1000
594-81104	<b>TAG136LA4-1104-CLWH</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	7,7	15,50	25,40	19,05	67,70	28	1000
594-11040	<b>TAG145LA4-1104-CLWH</b>	Biały (WH), Przezroczysty (CL)	11,1	22,30	25,40	25,40	95,30	21	1000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.