



## Przelotki

### Właściwości


Przelotki HellermannTyton są wykonywane z elastycznego, bezkadmowego poliwinitu lub polietylenu. Posiadają różne kształty i rozmiary, a ich głównym zadaniem jest ochrona przewodów przy przejściu przez ścianki, wykonane najczęściej z blachy. Są one odporne na środowisko zewnętrzne i wiele środków chemicznych.

### Zastosowanie


Przelotki są używane zawsze, gdy przewody lub kable przechodzą przez otwory w ściankach urządzeń. Oferują one wyśmienitą wytrzymałość mechaniczną.



Przelotki, również do otworów podłużnych.




HV1101




HV1201 do HV1218

### Dane materiału


Materiał	Elastyczny polichlorek winylu (PVC), bezkadmowy
Palność materiału	UL94 V2
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C
Twardość Shore A	56±5




HV1301 do HV1305





HV1401



HV1402



HV1502



HV1606 do HV1608

### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Ø D max	Ø otworu mocującego (FH)	Ø D	Wysokość (H)	Wysokość (H2)	Kolor
633-01010	HV1101	25,5	19,0	12,0	10,0	1,6	Czarny (BK)
633-02010	HV1201	9,5	6,4	4,0	5,6	1,6	Czarny (BK)
633-02020	HV1201B	9,5	6,4	4,0	6,5	2,5	Czarny (BK)
633-02030	HV1203	17,5	12,0	10,0	6,8	2,0	Czarny (BK)
633-02040	HV1204	17,5	12,0	10,0	8,8	4,0	Czarny (BK)
633-02050	HV1205	17,5	13,5	10,0	8,7	4,0	Czarny (BK)
633-02060	HV1206	17,5	12,0	10,0	10,8	6,0	Czarny (BK)
633-02070	HV1207	14,0	10,0	6,0	6,4	1,5	Czarny (BK)
633-02080	HV1208	14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	Czarny (BK)
633-02090	HV1209	11,0	9,0	4,0	5,5	1,5	Czarny (BK)
633-02100	HV1210	15,0	9,0	6,0	10,5	2,0	Czarny (BK)
633-02120	HV1212	9,0	6,0	4,0	7,0	1,0	Czarny (BK)
633-02150	HV1215	10,0	8,0	6,0	5,0	1,0	Czarny (BK)
633-02160	HV1216	14,5	8,0	5,0	6,5	1,5	Czarny (BK)
633-02180	HV1218	14,0	10,0	6,0	9,0	4,0	Czarny (BK)
633-03010	HV1301	15,9	11,0	8,0	7,0	1,0	Czarny (BK)
633-03020	HV1302	15,9	11,0	8,0	9,0	3,0	Czarny (BK)
633-03030	HV1303	15,9	11,0	8,0	6,4	1,6	Czarny (BK)
633-03040	HV1304	15,9	11,0	8,0	10,8	6,0	Czarny (BK)
633-03050	HV1305	24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	Czarny (BK)
633-03059	HV1305	24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	Biały (WH)
633-04010	HV1401	15,9	9,5	5,0	4,8	0,8	Czarny (BK)
633-04020	HV1402	23,0	18,5	6,0	7,0	2,0	Czarny (BK)
633-05020	HV1502	11,5	8,0	6,5	8,0	1,5	Czarny (BK)
633-06068	HV1606	31,0	25,0	17,0	11,0	3,0	Szary (GY)
633-06078	HV1607	43,0	37,0	29,0	11,0	3,0	Szary (GY)
633-06088	HV1608	58,0	52,0	44,0	11,0	3,0	Szary (GY)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.