



## Węże spiralne do zastosowań ogólnych

### • SBPE

#### Właściwości

Węże spiralne SBPE z polietylenu są standardowym rozwiązaniem do zarządzania i ochrony przewodów i węży elastycznych. Dzięki swojej budowie można je nakładać na przewody, kable czy rury już po ich zamontowaniu. Ponadto węże można odwijać częściowo lub całkowicie w dowolnym momencie i w dowolnym kierunku. Węże SBPE są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i kolorów.

#### Zastosowanie


Węże spiralne są używane głównie w instalacjach elektrycznych, przy panelach i szafkach sterowniczych oraz przy budowie rozdzielnic. Opakowania 30 m są stosowane w zastosowaniach przemysłowych. Do mniejszych potrzeb przeznaczone są węże SBPE w praktycznych 5 m odcinkach, dostępne w dwóch najpopularniejszych rozmiarach 4 i 9.



Wąż spiralny SBPE.

#### Dane materiału

Materiał	<b>Polietylen (PE)</b>
Temperatura pracy	<b>-60 °C do +90 °C, krótkotrwale +120 °C</b>
Palność materiału	<b>UL94 HB</b>



#### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Ø D	Grubość ścianki (WT)	Skok spirali (P)	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Kolor
SBPE - odcinki 5 m							
161-41103	<b>SBPE4D</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Naturalny (NA)
161-41104	<b>SBPE4D</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Czarny (BK)
161-41105	<b>SBPE4D</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Szary (GY)
161-41203	<b>SBPE9D</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Naturalny (NA)
161-41204	<b>SBPE9D</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Czarny (BK)
161-41205	<b>SBPE9D</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Szary (GY)
SBPE - odcinki 30 m							
161-41000	<b>SBPE1.5</b>	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Naturalny (NA)
161-41001	<b>SBPE1.5</b>	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Czarny (BK)
161-41002	<b>SBPE1.5</b>	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Szary (GY)
161-41100	<b>SBPE4</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Naturalny (NA)
161-41101	<b>SBPE4</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Czarny (BK)
161-41102	<b>SBPE4</b>	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Szary (GY)
161-41200	<b>SBPE9</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Naturalny (NA)
161-41201	<b>SBPE9</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Czarny (BK)
161-41202	<b>SBPE9</b>	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Szary (GY)
161-41300	<b>SBPE16</b>	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Naturalny (NA)
161-41301	<b>SBPE16</b>	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Czarny (BK)
161-41302	<b>SBPE16</b>	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Szary (GY)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.