

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Interkom i Telefon bezprzewodowy DECT
Nr produktu 000551473



Dane techniczne

Stacja przy drzwiach TF04T

Napięcie robocze 12 =VDC (min. 300mA plus wymagania mocy zwolnienia drzwi) lub 2 x bateria LR14 (C) 1,5V

Zużycie mocy maks. 0,8 mA/12=VDC (stand-by) maks. 200 mA/12=VDC (praca)

Częstotliwość transmisji 1880-1900 MHz

Moc transmisji <250mW

Modulacja RF GFSK

Zasięg RF do bazy do 30 m wewnątrz do 200 m na otwartej przestrzeni

Temperatura robocza – 20 st C do +50 st C (uwaga: poniżej 0 st C zasięg transmisji może się skracać)

Klasa ochrony IP44

Wymiary 60 x 175 x 34mm

Ciężar ok. 156g

Słuchawka TF 04M

Zasilanie: 2 x bateria Ni-MH AAA, 1,2V; 600 mAh

Napięcie ładowania: z bazy

Wstępny czas trwania ładowania: 15 godzin

Czas stand-by: do 180 godzin

Czas rozmowy: do 8 godzin

Modulacja RF: GFSK

Zasięg RF do bazy do 30 m wewnątrz do 200 m na otwartej przestrzeni

Temperatura robocza 0 st C do +40 st C

Wymiary: ok. 48 x 159 x 29 mm

Ciężar: ok. 132 g

Stacja bazowa TF 04B

Napięcie robocze 7,5=VDC (zasilacz sieciowy)

Zużycie prądu: maks. 300A

Temperatura robocza 0 st C do +40 st C

Wymiary 115 x 115 x 68 mm

Zasilacz MN A002-A080

Zasilanie: 230V, 50Hz, 150mA

Wyjście mocy: 7,5=V, 300mA, 2,25VA

Zastosowanie : tylko w pomieszczeniach

Moduł przekaźnika RE05

Napięcie robocze: 12=VDC, maks. 60 mA

Moc złączeniowa: 30=VDC, maks. 10A

Czas złączeniowy 1 – 9 s

Wymiary 83 x 58 x 33mm

Zastosowanie tylko w pomieszczeniach

Wskazówki bezpieczeństwa

Poniższe wskazówki obejmują uwagi w zakresie bezpiecznej i niezawodnej obsługi maszyny. Brak przestrzegania tych wskazówek skutkuje podwyższonym ryzykiem wypadku.

Objaśnienie symboli i terminów

Znak błyskawicy w trójkącie – Niebezpieczeństwo! Jeśli ten punkt nie jest przestrzegany istnieje zagrożenie zdrowia i życia.

Znak wykrzyknika w trójkącie – Uwaga! Jeśli punkt ten nie jest przestrzegany, istnieje ryzyko uszkodzeń.

Znak wykrzyknika w kółku – wskazówka! Uzyskasz optymalne rezultaty przestrzegając tych uwag.

Zagrożenie!

Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia, opakowania lub małych elementów. Istnieje śmiertelne ryzyko uduszenia się!

Nie niszczy przewodów gazowych, elektrycznych, wodnych i telekomunikacyjnych w trakcie wiercenia i prac montażowych. Istnieje ryzyko śmiertelnych obrażeń!

Ostrożnie obchodź się przewodami zasilania; ułóż je tak, aby nie zostały uszkodzone i nie groziły potknięciem się, odpowiednio mocuj kable. Nie przeciągaj kabli przez ostre krawędzie, nie zaginaj ich i nie ściskaj. Istnieje ryzyko śmiertelnych obrażeń!

Produkt nie może mieć kontaktu z wilgocią (za wyjątkiem stacji przy drzwiach: klasa ochrony IP44).

Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie. Istnieje ryzyko śmiertelnych obrażeń!

Nie używaj słuchawki w środowisku wilgotnym lub zagrożonym wybuchem. Istnieje ryzyko śmiertelnych obrażeń!

Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do dostawy. Przed podłączeniem do sieci, upewnij się, że napięcie sieci jest zgodne z 230VAC, 50Hz i posiada bezpiecznik zgodnie z przepisami.

W słuchawce używaj wyłącznie akumulatorów jednego rodzaju. Nie używaj zwykłych baterii. Zwracaj uwagę na prawidłową biegunowość. Istnieje ryzyko śmiertelnych obrażeń!

Pamiętaj, aby nie doprowadzać do zwarcia baterii i nie wrzucać ich do ognia. Baterii nie wolno otwierać ani ładować. Ryzyko wybuchu lub śmiertelnych obrażeń!

Baterie uszkodzone lub ciekące mogą powodować oparzenia chemiczne skóry. Stosuj odpowiednie rękawice ochronne.

Produkt może zakłócać działanie aparatury medycznej. Zwracaj uwagę na ograniczenia techniczne w obszarze użytkowania, np. w szpitalach. Istnieje ryzyko śmiertelnych obrażeń!

Słuchawka może powodować nieprzyjemne szumy w przypadku aparatów słuchowych.

Uwaga!

Nie narażaj produktu na działanie ognia i wysokich temperatur.

Chroń produkt przed silnymi polami magnetycznymi lub elektrycznymi oraz przed dużymi obciążeniami mechanicznymi i drganiami.

Używaj produktu wyłącznie z oryginalnymi komponentami i akcesoriami.

Przed instalacją i obsługą produktu sprawdź czy zawartość opakowania jest kompletna i nieuszkodzona.

Jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas, odłącz zasilacz od sieci zasilania i wyjmij baterie.

Nie podłączaj uszkodzonego urządzenia (np. w trakcie transportu) a w przypadku uszkodzenia natychmiast odłącz zasilanie z sieci. Wyjmij zasilacz z gniazdka prądowego. Oddaj uszkodzone urządzenie do naprawy u specjalisty.

Wskazówka!

Produkt generuje fale częstotliwości radiowej/ jeśli produkt nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją może on zakłócać lub odbierać zakłócenia innych urządzeń. W przypadku zakłóceń zmień położenie produktu.

Lokalizacja produktu

Przed zainstalowaniem produktu zaplanuj jego lokalizację. Sprawdź połączenie bezprzewodowe i działanie mikrofonu przy drzwiach.

Interkom

Zamontuj interkom na takiej wysokości. Aby umożliwić rozmowę. Zwracaj uwagę na położenie mikrofonu i głośnika, powinny znajdować się na poziomie głowy gości. Przycisk dzwonka również musi być dostępny.

Jeśli interkom montowany jest na zewnątrz, miejsce to musi być osłonięte przed deszczem.

Jeśli podłączasz zasilanie zewnętrzne lub zwolnienie drzwi, zapewnij odpowiednie ułożenie kabla ponieważ zasilacz i moduł przekaźnika muszą znajdować się w pomieszczeniu. Używaj kabla o średnicy żyły 0,2 – 0,7mm.

Stacja bazowa

Maksymalny zasięg częstotliwości radiowej pomiędzy stacją bazową a słuchawką wynosi do 200m na otwartej przestrzeni. W pomieszczeniach zasięg bywa znacznie ograniczony (maks. zasięg zwykle 30m) przez ściany i podłogi (zwłaszcza stalowe, żelbetowe). Powierzchnie metalowe np. lodówki, półki, lustra powlekane również zakłócają transmisję radiową. Na transmisję radiową mają także wpływ pole magnetyczne i inne urządzenia elektryczne. Zapewnij właściwą odległość od kucharek mikrofalowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych, silników elektrycznych i przewodów zasilania. Umieść stację bazową na odpowiednim poziomie i na solidnej powierzchni, najlepiej 1 m nad podłogą (dla lepszego odbioru).

Umieść stację bazową w centralnym miejscu lokalu mieszkalnego, np. w przedpokoju. Upewnij się, że dzwonek jest słyszalny w całym domu. Upewnij się, że w zasięgu przewodu zasilacza znajduje się gniazdko prądowe.

Instalacja i podłączenie

Interkom

Opisanie wizytówki

Zdejmij przycisk dzwonka (3) ostrożnie z interkomu (1).

Niewielkim nożem podważ ostrożnie wizytówkę z przycisku dzwonka.

Opisz wizytówkę.

Włóż ponownie wizytówkę na przycisk dzwonka.

Zamocuj przycisk dzwonka na interkomie.

Instalacja interkomu na baterie

Przytrzymaj wspornik (15) w odpowiedniej lokalizacji i zaznacz dwa otwory przez otwory montażowe (16).

Wywierć te dwa otwory.

Zamontuj wspornik za pomocą dołączonych śrub (21) i kołków (20).

Otwórz zasobnik baterii (13) interkomu zsuwając w dół pokrywę zasobnika baterii (11).

Włóż dwie baterie alkaliczne LR14, 1,5 V do zasobnika baterii. Zwracaj uwagę na prawidłową biegunowość. Interkom wygeneruje dźwięk.

Zamknij zasobnik baterii pokrywą zasobnika.

Wsuń interkom we wspornik.

Przykręć mocno śrubę typu torx (23) przez otwór (19) do otworu (12) za pomocą dołączonego klucza typu torx.

Instalacja interkomu 12V

Przytrzymaj wspornik (15) w odpowiedniej lokalizacji i zaznacz dwa otwory przez otwory montażowe (16). Upewnij się, że zostawiłeś przepust dla kabla podłączeniowego dokładnie za otworem na kabel (18).

Wywierć dwa otwory.

Zamontuj wspornik za pomocą dołączonych śrub (21) i kołków (20).

Przełóż końcówki przewodu kabla podłączeniowego przez przepust i otwór na kabel (18) jak opisano na rys C (zasilanie 12V) i rys D (zasilanie 12V i zwolnienie drzwi).

Podłącz końcówki przewodu do zacisków na interkomie jak opisano na rys C i D.

Nałóż gumową pokrywę z powrotem na interkom i przeprowadź przewody przez otwory w gumowej pokrywie.

Wsuń interkom we wspornik.

Przykręć mocno śrubę typu torx (23) przez otwór (19) do otworu (12) za pomocą dołączonego klucza typu torx.

Opcjonalne podłączenie modułu przekaźnika i zwolnienia drzwi (rys D)

Odkręć cztery śruby z modułu przekaźnika.

Zdejmij pokrywę (37) z przekaźnika.

Przełóż wszystkie podłączone przewody przez przepust (32) w module przekaźnika.

Podłącz końcówki przewodów do odpowiednich zacisków PGND (34), POWER (33), CTRL (31) i SGND (30).

Podłącz dwie końcówki przewodu odpowiedniego zasilania 12VDC do zacisków PGND (34) i POWER (33) w module przekaźnika.

Użyj żyły kablowej do podłączenia zacisku POWER (33) i zacisku LOCK+ (35) w module przekaźnika.

Przełóż kabel przez otwór (32) w module przekaźnika i użyj go do podłączenia zacisku LOCK – (36) w module przekaźnika z innym zaciskiem zwolnienia drzwi.

Ustaw przełącznik NO/NC (29) na NO.

Obróć regulator czasowy (28) za pomocą małego śrubokrętu, aby wybrać czas od 1 sekundy do ok. 9 sekund. Przyciśnij przycisk kratki (45) przez co najmniej 3 sekundy. Zwolnienie drzwi odblokuje się przez zadany czas i gość może w tym czasie otworzyć drzwi. Nałóż pokrywę na moduł przekaźnika.

Stacja bazowa/słuchawka

Aby telefon mógł działać użyj kabla telefonicznego (62) do podłączenia przewodu telefonicznego (61) na stacji bazowej z połączeniem telefonicznym w twoim domu. Jeśli konieczne użyj przejściówki TAE (63).

Podłącz wtyczkę niskiego napięcia zasilacza (64) do złącza zasilacza (60) na stacji bazowej.

Umieść stację w żądanej lokalizacji.

Zdejmij pokrywkę zasobnika baterii (55) ze słuchawki (39).

Włóż dwie, dołączone baterie AAA Ni-MH do zasobnika baterii (53) słuchawki. Zwracaj uwagę na prawidłową biegunowość.

Nałóż pokrywkę zasobnika baterii z powrotem na słuchawkę.

Umieść słuchawkę na podstawie, tak, aby styki ładowania (47) słuchawki dotykały styków ładowania (57) stacji bazowej.

Obsługa

Podłącz zasilacz stacji bazowej do zasilania. Słuchawka wyda dwukrotny dźwięk.

Baterie w słuchawce ładują się automatycznie po umieszczeniu jej na podłączonej stacji bazowej. Baterie powinny być naładowane do pełnia przez 15 godzin przed pierwszym użyciem. Obserwuj wskaźnik ładowania baterii na ekranie (41) (trzy czarne paski = baterie całkiem naładowane, jeden czarny pasek = bardzo niski poziom baterii). Jeśli baterie nie osiągną pełnej pojemności po ładowaniu, należy je wymienić. Po umieszczeniu słuchawki w stacji bazowej, automatycznie się ona włącza.

Jeśli wymagane podłącz zasilanie 12V interkomu. Kiedy interkom wygeneruje dwukrotny dźwięk, słuchawka zadzwoni.

Podnieś słuchawkę i umieść z powrotem na stacji bazowej

Teraz interkom bezprzewodowy jest gotowy do użycia.

Wyłączanie/włączenie słuchawki

Kiedy słuchawka pozostaje w trybie wyłączenia zasilania i umieścisz ją w stacji bazowej, włączy się ona automatycznie.

Przyciski i ekran podświetla się po zdjęciu słuchawki ze stacji bazowej oraz po przyciśnięciu dowolnego przycisku. Podświetlenie gaśnie automatycznie po 10 sekundach bezczynności przycisków.

Aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę w trybie stand-by postępuj następująco.

Aby włączyć słuchawkę, przyciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki (A), aż włączy się ekran. Kiedy słuchawka wyszukuje stacji bazowej, zamiga ikona sygnału i wyświetli się komunikat wyszukiwania.

Kiedy słuchawka wykryje stację bazową, wejdzie w tryb stand-by; ekran wyświetli nazwę słuchawki, ikonę sygnału, ikonę baterii, datę i aktualną godzinę. Jeśli słuchawka nie wykryje stacji bazowej, będzie działać tak jak w warunkach braku zasięgu.

Uwaga|: jeśli bateria jest bardzo słaba po umieszczeniu słuchawki w stacji bazowej, ekran wyświetli ładowanie baterii.

Należy całkowicie naładować słuchawkę przed użyciem.

Aby wyłączyć słuchawkę, przyciśnij i przytrzymaj przycisk słuchawki (A), aż ekran zgaśnie.

Ustawienia podstawowe

Wybór języka rozdział 22.5

Ustawienie fabryczne: niemiecki

Ustawienie daty i godziny rozdział 22.8

Ustawienie dźwięku dzwonka (melodia i głośność) rozdział 22.3

Ustawienie głośności dźwięku rozmówcy rozdział 22.2

Rejestracja dodatkowych słuchawek

Dostarczona słuchawka jest już zarejestrowana pod numerem MT1.

Możesz zarejestrować do 5 słuchawek/interkomów do tej samej stacji bazowej (rozdział 28 Akcesoria dodatkowe).

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk PAGER (59) u dołu stacji bazowej przez co najmniej 5 sekund.

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciśnij kilkakrotnie przycisk B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki), aby wybrać pozycję Rejestracja, a następnie przyciśnij przycisk SELECT.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) przewiń listę nazw stacji bazowej. Przyciśnij przycisk SELECT, aby wybrać stację bazową.

Natychmiast po znalezieniu stacji bazowej słuchawka zostaje zarejestrowana i musisz wprowadzić kod PIN (domyślnie 0000).

Przyciśnij przycisk SELECT aby zatwierdzić kod PIN. Rozlegnie się dźwięk rejestracji i stacja bazowa przypisze numer słuchawce. Jeśli wprowadzono nieważny kod Pin, rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy a słuchawka powróci do poprzedniego statusu rejestracji. Jeśli nie stacja bazowa nie zostanie znaleziona. Słuchawka będzie zachowywać się tak, jak w stanie braku zasięgu.

Rejestracja dodatkowych interkomów do stacji bazowej

Dołączony interkom jest już zarejestrowany pod numerem MT2.

Możesz zarejestrować do 5 słuchawek/interkomów do tej samej stacji bazowej (rozdział 28 Akcesoria dodatkowe).

Zdejmij plastikową przylepną osłonkę (6) z interkomu za pomocą ostrego noża.

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk PAGER (59) u dołu stacji bazowej przez co najmniej 5 sekund.

Przyciśnij przycisk dzwonka (3).

Za pomocą ostrego przedmiotu (np. rozgiętego spinacza do papieru) przyciśnij przycisk pod przylepną osłonką aż usłyszysz sekwencję dźwięków potwierdzenia. Interkom został właśnie zarejestrowany do stacji bazowej.

Nałóż osłonkę interkomu.

Uwaga: po zarejestrowaniu interkomu do innej stacji bazowej, rejestracja do pierwszej stacji bazowej zostaje automatycznie usunięta.

Zasięg fal radiowych

Zasięg transmisji radiowej zależy od różnych parametrów. W warunkach idealnych można uzyskać zasięg do 200 m na otwartej przestrzeni (pomiędzy interkomem a stacją bazową i pomiędzy stacją bazową a słuchawką), w pomieszczeniach zasięg wynosi do 30m.

Nie można zagwarantować dobrego zasięgu ponieważ mogą go zakłócać warunki w danej lokalizacji.

Na zasięg fal radiowych wpływają:

Ściany i sufity uwłacza z żelbetonu i metalu

Powlekane okna (np. energooszczędne), grzejniki, lustra i powierzchnie metalowe

Przewody elektryczne i urządzenia elektryczne (np. silniki elektryczne, mikrofalówki), urządzenia o tej samej lub zbliżonej częstotliwości.

Siła odbieranego sygnału radiowego wyświetlona jest przy pomocy ikony strzałek

Ikona miga = sygnał słaby lub brak sygnału

Ikona świeci się stale = dobra komunikacja radiowa.

Funkcja interkomu

Kiedy gość przyciśnie przycisk dzwonka (93) interkom i wszystkie zarejestrowane słuchawki będą dzwonić przez maks. 1 minutę. Ekran wyświetli np. „HS2 Calling”; aby porozmawiać z gościem, podnieś słuchawkę lub przyciśnij przycisk DIAL/SPEAKER (50).

Aby zakończyć rozmowę przyciśnij przycisk END (44) lub odłóż słuchawkę na stację bazową.

Jeśli zwolnienie drzwi jest połączone z interkomem, można odblokować drzwi przyciskiem kratki (45) przez ok. 2 sekundy.

Jeśli gość wciśnie przycisk dzwonka w trakcie twojej rozmowy telefonicznej, usłyszysz sygnał oczekiwania, ale nie będziesz mógł odebrać połączenia od tego gościa. Jeśli zarejestrowano inną słuchawkę, słuchawka ta zadzwoni i będziesz mógł przez nią porozmawiać z gościem.

Opis przycisków/ekranu

Przycisk DIAL/SPEAKER (50) wykonywanie/odbieranie rozmów; włącza głośnik po przyciśnięciu w trakcie rozmowy

Przycisk END/POWER kończy rozmowę, przyciśnięcie i przytrzymanie włącza/wyłącza słuchawkę
Przycisk MENU/SELECT otwiera funkcje menu w trybie stand-by; potwierdza wybór i operację;
funkcja Flash.

Przycisk REDIAL/BACK ponowne wybieranie numeru, powrót do poprzedniego menu, wyciszenie mikrofonu w trakcie rozmowy, usuwanie nieprawidłowej wartości

Przyciski nawigacji/dalsze funkcje (43)

Przycisk UP/CID book (65) przewijanie pozycji i opcji menu; zwiększanie głośności słuchawki/głośnika podczas rozmowy; otwieranie książki CID

Przycisk DOWN/phonebook (66) przewijanie pozycji i opcji menu; zmniejszanie głośności słuchawki/głośnika podczas rozmowy; otwieranie książki telefonicznej

Przycisk INT (67) rozmowa wewnętrzna z inną słuchawką, przeniesienie przychodzącej rozmowy na inną słuchawkę, rozmowa konferencyjna z linią zewnętrzną i słuchawką wewnętrzną

Przycisk REDIAL (68) otwieranie książki ponownie wybieranych połączeń, wprowadzanie pauzy podczas wybierania numeru

Przycisk gwiazdki (48) wyłącza/włącza funkcję blokowania klawiatury; rozmowa konferencyjna

Przycisk kratki (45) aktywuje zwolnienie drzwi

Przycisk 0-9/litery od A do Z/symbole

Przypisanie przycisków

przycisk	Znaki w kolejności wyświetlania
0	spacja, &, / .
1	- 1 @ _
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Ikony na ekranie (patrz rys B)

Od góry z lewej

Ikona sygnału

Nazwa słuchawki

Data

Od dołu z lewej

Funkcja lewego przycisku (MENU)

Od góry z prawej

Ikona baterii

Godzina

Od dołu z prawej:

Funkcja prawego przyciski (REDIAL)

Ikona dzwoniącej słuchawki – oznacza zajętość linii

Ikona strzałki w dół, w lewo – oznacza nieodebrane połączenie; kiedy symbol miga, lista jest zapełniona

Ikona głośnika – oznacza włączoną funkcję głośnomówiącą

Ikona kluczyka – oznacza zablokowanie klawiatury

Funkcje podstawowe

Wszystkie opisy w niniejszej instrukcji zakładają, że słuchawka pozostaje w trybie stand-by.

Ustaw telefon na tryb stand-by przyciskając przycisk END/POWER.

Wykonywanie rozmowy

Podnieś słuchawkę i przyciśnij przycisk DIAL/SPEAKER „Rozmowa”, ikona dzwoniącej słuchawki i czas aktywacji słuchawki (w minutach i sekundach) wyświetli się na ekranie; słuchawka nie jest już w trybie stand-by.

Wybierz numer.

Aby zakończyć rozmowę przyciśnij przycisk END/POWER lub odłóż słuchawkę na stację bazową.

Możesz także wprowadzić numer telefoniczny w trybie stand-by, co pozwala na dokonanie poprawek przed wybraniem numeru. Postępuj następująco:

Podnieś słuchawkę.

Wpisz numer telefoniczny. Jeśli wymagane wciśnij przycisk REDIAL, aby wprowadzić pauzę. Na ekranie wyświetli się P.

Sprawdź numer telefoniczny. Jeśli popełniłeś błąd podczas wpisywania numeru możesz użyć przycisku ERASE, aby usunąć ostatnią z cyfr.

Po poprawnym wyświetleniu się numeru przyciśnij przycisk DIAL/SPEAKER a słuchawka wybierze numer.

Aby zakończyć rozmowę przyciśnij przycisk END/POWER lub odłóż słuchawkę na stację bazową.

Odbieranie rozmowy

Po odebraniu nowej rozmowy, informacja o rozmowie wyświetli się na ekranie i zadzwoni telefon. Po zidentyfikowaniu rozmówcy, wyświetli się jego numer. Aby odebrać rozmowę przyciśnij przycisk DIAL/SPEAKER. Jeśli włączyłeś funkcję Auto Answer, kiedy słuchawka jest na stacji bazowej, po prostu podnieś ją aby odebrać telefon. Aby zakończyć rozmowę przyciśnij przycisk END/POWER lub odłóż słuchawkę na stację bazową. Po odłożeniu słuchawki, ekran wyświetli czas trwania rozmowy.

Wyciszanie mikrofonu

Podczas rozmowy możesz na chwile wyłączyć mikrofon słuchawki, tak, aby druga strona nie mogła cię słyszeć.

Aby wyciszyć mikrofon przyciśnij przycisk MUTE podczas rozmowy. Na ekranie wyświetli się „Call Muter”.

Aby ponownie włączyć mikrofon ponownie przyciśnij przycisk MUTE.

Ustawienie głośności

Podczas rozmowy możesz przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki), ustawić głośność słuchawki (lub głośnika w trybie głośnomówiącym) od 1 do 5. Wybrana głośność wyświetli się na ekranie. Możesz także ustawić głośność w menu Audio Setup.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Przyciśnij REDIAL lub przycisk Redia w trybie stand-by. Ekran wyświetli ostatni wybierany numer.

Przyciśnij przycisk DIAL/SPEAKER, aby wybrać numer.

Telefon umożliwia odzyskanie ostatnich wybieranych 10 numerów i ich szybkie ponowne wybranie.

Uwaga:

Jeśli nie znaleziono żadnego numeru wyświetli się komunikat Empty.

Kiedy książka ponownie wybieranych numerów jest pełna, przy każdym wybieraniu ponownym nowego numeru najstarsze zapisane numery w tej książce są automatycznie usuwane.

Wyszukiwanie numeru do wybrania w książce ponownie wybieranych numerów

Jeśli chcesz przewinąć pamięć, przyciśnij kilkakrotnie przycisk B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki), aż znajdziesz żądany numer.

Korzystanie z opcji książki ponownie wybieranych numerów

Korzystanie z opcji książki ponownie wybieranych numerów pozwala na dodanie numerów do książki telefonicznej lub usunięcie numeru z książki ponownie wybieranych numerów.

Przejdź do żadanego numeru przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki).

Kiedy na ekranie wyświetli się numer przyciśnij przycisk MORE.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz jedną z poniższych opcji:

Dodaj do PB - pozwala na dodanie numeru do książki telefonicznej. Zapisz numer rozpoczynając od kroku 4 opisanego w rozdziale 19.2 (numer jest już wprowadzony do odpowiedniej pozycji).

Usuń – możesz usunąć wybrany numer.

Usuń wszystkie – możesz usunąć całą zawartość książki ponownie wybieranych numerów

Aby zamknąć, przyciśnij przycisk SELECT.

Uwaga: jeśli wybierzesz opcje Usuń lub Usuń wszystkie wyświetli się żądanie potwierdzenia usunięcia. Potwierdź przyciskiem DEL/DEL ALL; aby anulować przyciśnij CANCEL.

Blokada przycisków

Po włączeniu tej funkcji, wszystkie przyciski zostaną zablokowane. Możesz odbierać rozmowy przyciskiem DIAL/SPEAKER. Jednak po odłożeniu słuchawki, telefon powraca w tryb zablokowania. Funkcja ta pozwala na uniknięcie przyzadkowego przyciśnięcia przycisków.

Aby zablokować przyciski w trybie stand-by, przytrzymaj wciśnięty przycisk gwiazdki; ekran wyświetli „HS Locked” i ikonę kluczyka.

Aby odblokować klawisze przytrzymaj wciśnięty przycisk gwiazdki aż z ekranu zniknie ikona kluczyka.

Uwaga: jeśli przyciśniesz dowolny przycisk w trybie zablokowania, telefon wygeneruje sygnał ostrzegawczy a komunikat „HS Locked” podświetli się na czerwono.

Funkcja głośnomówiąca

Podczas rozmowy możesz włączyć wbudowany w słuchawkę głośnik. W tym trybie możesz po prostu odłożyć słuchawkę (np. na biurko) i mieć obie ręce wolne podczas rozmowy.

Aby włączyć tę funkcję przyciśnij przycisk DIAL/SPEAKER w trakcie rozmowy. Na ekranie pojawi się ikona głośnika

Aby wyłączyć funkcję i rozmawiać w normalnym trybie ponownie przyciśnij przycisk DIAL/SPEAKER. Ikona głośnika zgaśnie.

Uwaga: upewnij się że wyłączyłeś głośnik przed zbliżeniem słuchawki do ucha.

Aby ustawić głośność głośnika, patrz rozdział 22.2.

Sygnał Flash

Kiedy linia pozostaje zajęta przyciśnięcie przycisku FLASH wysyła sygnał Flash. Przycisk ten używany jest w połączeniu z kilkoma usługami (np. rozmowa oczekująca) które mogą być dostępne dla twojej sieci. Więcej szczegółowych informacji udzieli ci dostawca usług telefonicznych.

Aby skorzystać z usług specjalnych przyciśnij przycisk FLASH podczas gdy linia pozostaje zajęta. Na ekranie wyświetli się „R”.

Przywoływanie

Możesz wywołać wszystkie słuchawki ze stacji bazowej przypisując im specjalny dźwięk. Jest to pomocne w lokalizowaniu zagubionej słuchawki.

Przyciśnij przycisk (59) u spodu stacji bazowej (krócej niż 5 sekund). Wszystkie słuchawki zarejestrowane do stacji bazowej będą dzwonić przez około 60 sekund.

Aby zatrzymać przywoływanie, ponownie przyciśnij przycisk (59) u spodu stacji bazowej lub dowolny przycisk na słuchawce.

Uwaga: jeśli przyciśniesz przycisk (59) przez 5 sekund lub dłużej, stacja bazowa wejdzie w tryb subskrypcji.

Nawigacja po menu

Aby otworzyć opcję menu:

Aby wyświetlić pozycje menu przyciśnij przycisk MENU.

Aby przewinąć opcje menu, przyciśnij kilkakrotnie przycisk B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki).

Aby wybrać menu przyciśnij SELECT po pojawieniu się żadanego menu na ekranie.

Powtórz w razie potrzeby.

Aby powrócić do tryby stand-by

Jeśli przyciśniesz przycisk BACK w dowolnym menu (nie w trybie wprowadzania tekstu lub cyfr), telefon powraca do poprzedniego ekranu.

Aby powrócić w tryb stand-by, przyciśnij przycisk END/POWER.

Telefon automatycznie powróci w tryb stand-by z dowolnego menu, jeśli w ciągu 40 sekund nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk.

Opis menu

Książka CID

Dodaj do PB

Usuń

Usuń wszystkie

Książka telefoniczna

Nowy

Edytuj

Usuń

Usuń wszystkie

Status PB

Ustawienia BS (stacji bazowej)

Zakończ HS

Tryb wybierania

Czas Flash

Zmień PIN

Resetuj stację bazową

Ustawienia HS (słuchawki)

Alarm

Ustawienie dźwięku

Ustawienie dzwonka

Ustawienie tonu

Język

Nazwa słuchawki
Automatyczne odbieranie
Kontrast ekranu
Data i godzina
Wybierz stację bazową
Resetuj słuchawkę

Rejestracja
Stacja bazowa 1 / Stacja bazowa2/ Stacja bazowa 3/ Stacja bazowa 4

Książka CID

Po odebraniu rozmowy, jeśli informacje o rozmówcy zostały przesłane do sieci, z której wykonywana jest rozmowa (a rozmówca ich nie ukrywa) wyświetli się numer rozmówcy. Jeśli nie odebrałeś jednej lub kilku rozmów na ekranie wyświetli się ikona strzałki w dół, w lewo. Jeśli pamięć CID jest pełna ikona ta będzie migać na ekranie.

Poza zasięgiem (out of area) – komunikat ten wyświetli się, jeśli osoba dzwoniąca jest w obszarze gdzie firma telefoniczna nie oferuje usług identyfikacji rozmówcy lub nie oferuje identyfikacji numeru dla twojego obszaru

Prywatna (private) – jeśli rozmówca wybrał opcję ukrycia nazwiska i numeru, komunikat ten wyświetli się na ekranie

Podgląd i wybieranie numerów CID

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciśnij przycisk SELECT, aby wybrać książkę CID. Wyświetli się numer ostatniego rozmówcy (możesz też otworzyć książkę CID bezpośrednio przyciskając przycisk B (ikona człowieczka) w trybie stand-by).

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz żądany numer.

Aby wybrać numer, przyciśnij przycisk DIAL/SPEAKER.

Uwaga: numery już oglądane oznaczone są symbolem strzałki w górnym prawym rogu, numery oglądane po raz pierwszy oznaczone są symbolem strzałki w dół. W lewo.

Dodawanie numeru CID do książki telefonicznej (Dodaj do PB)

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciśnij przycisk SELECT, aby wybrać książkę CID. Wyświetli się numer ostatniego rozmówcy.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz żądany numer

Kiedy numer wyświetli się na ekranie, przyciśnij MORE. Wyświetli się Dodaj do PB.

Przyciśnij przycisk SELECT i wpisz nazwisko.

Przyciśnij przycisk NEXT. Wyświetli się numer.

Przyciśnij przycisk NEXT. Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz ton dzwonka, który przypiszesz do tego numeru.

Przyciśnij przycisk SAVE, aby potwierdzić i zamknąć tryb. Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

Usuwanie jednego lub wszystkich numerów z książki CID (Usuń/Usuń wszystkie)

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciśnij przycisk SELECT, aby wybrać książkę CID. Wyświetli się numer ostatniego rozmówcy.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz żądany numer.

Kiedy numer wyświetli się na ekranie, przyciśnij MORE. Wyświetli się Dodaj do PB.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Usuń lub Usuń wszystkie.
Przyciśnij przycisk END/POWER. Ekran wyświetli zapytanie o potwierdzenie.
Przyciśnij przycisk DEL/DEL ALL aby potwierdzić. Rozlegnie się dźwięk i ekran wyświetli kolejny numer.

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna wbudowana w telefon bezprzewodowy pozwala na łatwe wykonywanie rozmów bez konieczności zapamiętywania lub wpisywania numeru. Można zapisać do 50 pozycji.

Podgląd i wybieranie numerów z książki

W trybie stand by przyciśnij przycisk z ikoną książki.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wyświetli zadaną nazwę.

Przyciśnij DIAL lub przycisk DIAL/SPEAKER, aby wybrać numer.

Dodawanie pozycji do książki telefonicznej (Nowy)

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz książkę telefoniczną.

Przyciśnij przycisk SELECT. Wyświetli się Nowy.

Przyciśnij przycisk SELECT. Wyświetli się Nazwa?

Wpisz nazwę.

Przyciśnij NEXT, aby potwierdzić. Ekran wyświetli Numer?

Wpisz numer telefonu (do 20 cyfr).

Przyciśnij przycisk NEXT.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz ton dzwonka, jaki chcesz przypisać do numeru.

Przyciśnij przycisk SAVE, aby potwierdzić.

Uwaga: jeśli popełniłeś błąd podczas wpisywania numeru możesz poprawić go przyciskiem ERASE.

Przy każdym przyciśnięciu tego przycisku zostaje usunięta ostatnia cyfra.

Użycie pauzy: pauza przydaje się przy połączeniu z interaktywnym systemem reakcji głosowej, np. automatycznym systemem bankowości. Pauza umożliwia opóźnienie 3 sekund. Jeśli chcesz wcisnąć pauzę podczas wybierania numeru w trybie stand-by lub podczas zapisywania numeru do pamięci przyciśnij przycisk REDIAL aż wyświetli się litera P.

Zmiana pozycji w książce telefonicznej (Edytuj)

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz książkę telefoniczną.

Przyciśnij przycisk SELECT. Wyświetli się Nowy.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Edytuj.

Przyciśnij przycisk SELECT.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz żądaną pozycję.

Przyciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Jeśli konieczne przyciśnij przycisk ERASE, aby usunąć cyfry, a następnie wpisz nową nazwę i przyciśnij przycisk NEXT, aby potwierdzić.

Jeśli konieczne, zmień numer telefonu.

Przyciśnij przycisk NEXT.

Jeśli konieczne przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) zmień ton dzwonka.

Przyciśnij przycisk SAVE, aby zapisać. Słuchawka wygeneruje dźwięk.

Usuwanie jednej lub wszystkich pozycji z książki telefonicznej (Usuń/Usuń wszystkie)

Przyciśnij przycisk MENU.
Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz książkę telefoniczną.
Przyciśnij przycisk SELECT. Wyświetli się Nowy.
Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Usuń lub Usuń wszystkie.
Przyciśnij przycisk SELECT.
Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz żadaną pozycję.
Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się żądanie potwierdzenia.
Przyciśnij przycisk DEL/DEL ALL, aby potwierdzić.
Słuchawka wygeneruje dźwięk potwierdzenia.

Status książki telefonicznej (status PB)

Status PB pokazuje ilość pozycji numerów już zapisanych w książce.

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz książkę telefoniczną.

Przyciśnij przycisk SELECT. Wyświetli się Nowy.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Status PB.

Przyciśnij przycisk SELECT. Np. wyświetla się 11/50, co oznacza, że w książce telefonicznej jest 11 z 50 możliwych pozycji.

Ustawienia stacji bazowej (BS)

Usuwanie słuchawki ze stacji bazowej (Zakończ HS)

Ta funkcja pozwala na wyrejestrowanie dodatkowej słuchawki (TF 04 M). procedura musi być wykonana na oryginalnej słuchawce z zestawu. Słuchawka z zestawu nie może być wyrejestrowana.

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia BS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się napis Terminale HS

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się PIN?

Wpisz aktualny numer PIN (domyślny kod PIN to 0000).

Przyciśnij przycisk OK.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz słuchawkę.

Przyciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Jeśli wybierzesz aktualną słuchawkę, lub słuchawkę, która nie istnieje, rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. Po kilku sekundach wybrana słuchawka zostanie wyrejestrowana.

Tryb wybierania (Dial)

Ustawienie to jest konieczne tylko, gdy jest wymagane przez system telefonu. Patrz- instrukcja użytkownika systemu telefonu.

Możesz zmienić tryb wybierania w następujący sposób:

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia BS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się napis Terminale HS

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Tryb wybierania.

Przyciśnij przycisk SELECT. Ekran wyświetli aktualne ustawienia.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz żądany tryb wybierania (ton lub impuls).

Przyciśnij przycisk SELECT. Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

Uwaga: jeśli nie jesteś pewien, który tryb wybierania wybrać, skontaktuj się z dostawcą usługi.

Domyślnie – ustawienie tonowe.

Czas Flash

Ustawienie to jest konieczne tylko, gdy jest wymagane przez system telefonu. Patrz- instrukcja użytkownika systemu telefonu.

Możesz zmienić czas Flash w następujący sposób:

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia BS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się napis Terminale HS

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Czas Flash.

Przyciśnij przycisk SELECT. Ekran wyświetli aktualne ustawienia.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Flash – 1 (krótki), Flash – 2 (długi)

Przyciśnij przycisk SAVE.

Ustawienie fabryczne Flash -1.

Zmiana numeru PIN (Zmień PIN)

Funkcja ta pozwala zmienić numer PIN aktualnie aktywnej stacji bazowej. Pin domyślny to 0000.

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia BS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się napis Terminale HS

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Zmień PIN.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się PIN?

Wpisz aktualny PIN.

Przyciśnij przycisk NEXT. Na ekranie wyświetli się Nowy PIN

Wpisz 4 cyfrowy nowy PIN.

Przyciśnij przycisk NEXT. Na ekranie wyświetli się Powtórz.

Ponownie wpisz nowy PIN.

Przyciśnij przycisk SAVE, aby potwierdzić. Nowy PIN jest aktywny.

Uwaga: należy zapamiętać nowy PIN. Jeśli zgubisz PIN nie będziesz mógł dokonywać żadnych zmian w urządzeniu, które wymaga podania PIN.

Resetowanie stacji bazowej (resetowanie BS)

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia BS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się napis Terminale HS.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Czas Flash.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się PIN?

Wpisz aktualny PIN.

Przyciśnij przycisk RESET.

Ustawienia słuchawki (ustawienia HS)

Alarm

Możesz ustawić alarm na słuchawce.

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia HS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się Alarm.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli aktualne ustawienie.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz On lub OFF.

Przyciśnij przycisk SELECT.

Jeśli przyciśniesz ON, ekran wyświetli aktualną godzinę alarmu.
Wprowadź nową godzinę przyciskami numerycznymi 0 – 9 w formacie 24 h HH:MM.
Przyciśnij przycisk NEXT. Rozlegnie się dźwięk.
Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) włącz lub wyłącz funkcję drzemki.
Przyciśnij przycisk SAVE.

Uwaga: jeśli wyłączysz drzemkę alarm będzie dzwonił przez ok. 40 sekund o wybranej godzinie. Przyciskając dowolny przycisk możesz w dowolnym momencie wyłączyć alarm. Aby wyłączyć alarm wybierz OFF w menu alarmu, w przeciwnym razie alarm zacznie dzwonić o tej samej porze następnego dnia. Jeśli włączysz drzemkę alarm będzie dzwonił w regularnych odstępach ok.,. co 10 minut aż do wyczerpania baterii w słuchawce. Przyciskając dowolny przycisk (oprócz END/POWER) możesz w każdej chwili wyłączyć alarm. Alarm włączy się znowu po 10 minutach. Aby wyłączyć alarm, przyciśnij przycisk END/POWER. Alarm rozlegnie się ponownie nazajutrz. Aby wyłączyć funkcje alarmu ustaw OFF w menu alarmu.

Domyślnie – OFF

Regulacja głośności (Audio Setup)

Możesz regulować głośność słuchawki lub głośnika, jeśli używasz funkcji głośnomówiącej.
Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia HS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się Alarm.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Audio Setup.

Przyciśnij przycisk SELECT.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Głośnik V lub Słuchawka V

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli aktualne ustawienie.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) ustaw poziom głośności od 1 do 5.

Przyciśnij przycisk SAVE.

Domyślnie – poziom 3

Ton dzwonka (melodia i głośność) (Ustawienie dzwonka)

Możesz wybrać ton dzwonka rozmów przychodzących z sieci telefonicznej (RING EXT) oraz ton dzwonka z interkomu lub innych słuchawek zarejestrowanych do jednej stacji bazowych (RING INT) i ustawić jego głośność.

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia HS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się Alarm.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ring Setup.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz INT RING lub EXT RING.

Przyciśnij przycisk SELECT.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Melodia lub Głośność.

Przyciśnij przycisk SELECT.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz ton dzwonka z melodii 1 – 10 lub ustaw głośność od 1 do 5 lub całkiem ją wyłącz (Głośność – OFF). Podczas ustawiania tonu lub głośności telefon będzie grać wybraną melodię lub dzwonić z wybraną głośnością.

Przyciśnij przycisk SAVE, aby potwierdzić.

Domyślnie – EXT RING melodia 1

INT RING ; melodia 8/głośność 3 dla obu

Ustawianie dźwięku przycisków (Tone setup)

Dźwięk przycisków

Każde wciśnięcie przycisku może być potwierdzone dźwiękiem słuchawki. Dźwięk ten można wyłączyć.

Zasięg odbioru

Słuchawka generuje sygnał ostrzeżenia, kiedy znajdzie się poza zasięgiem odbioru słuchawki. Dźwięk ten można wyłączyć.

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia HS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się Alarm.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Tone Setup.

Przyciśnij przycisk SELECT.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Dźwięk przycisków lub Alarm zasięgu.

Ponownie przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli aktualne ustawienie.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) ustaw ON lub OFF aby włączyć/wyłączyć funkcję.

Przyciśnij przycisk SAVE.

Uwaga: w normalnym użyciu zaleca się pozostawienie włączonego dźwięku przycisków. Ułatwia to użycie telefonu. W określonych okolicznościach sygnał ostrzegawczy rozlegnie się przy wciśnięciu złego przycisku. Sygnał ten można wyłączyć w Alarmie zasięgu.

Domyślnie ; obie funkcje na ON.

Wybór języka ekranu

Słuchawka obsługuje kilka predefiniowanych języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, niderlandzki., rosyjski, polski. Możesz zmienić język tekstu na ekranie:

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia HS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się Alarm.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Język.

Ponownie przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się aktualne ustawienie.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) ustaw język. Każdy język wyświetla się jako tłumaczenie swej nazwy.

Przyciśnij przycisk SAVE. Usłyszysz sygnał potwierdzenia.

Domyślnie – niemiecki.

Nazwa słuchawki (nazwa HS)

Domyślna nazwa dołączonych komponentów to HS 1 – słuchawka, HS 2 interkom. Nazwa domyślna słuchawki interkomu po rejestracji to HS N. liczba N = 1 do 5 i sygnalizuje kolejność zarejestrowania urządzenia do stacji bazowej. Nazwa wyświetla się w trybie stand-by. Każdą słuchawkę można nazwać dla ułatwienia identyfikacji:

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia HS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się Alarm.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Nazwa HS.

Przyciśnij przycisk SELECT.

Wpisz nazwę słuchawki (maks. 12 cyfr) przyciskami alfanumerycznymi (możesz przyciskiem Erase usunąć ostatnią cyfrę).

Przyciśnij przycisk SAVE.

Uwaga: przy wewnętrznym połączeniu z inną słuchawką na ekranie wyświetli się „HS N halling”, zamiast nazwy przypisanej przez siebie.

Odbieranie automatyczne (Auto Answer)

Funkcja pozwala na odebranie rozmowy przez podniesienie słuchawki bez przyciskania przycisków.

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia HS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się Alarm.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz AutoAnswer.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się aktualne ustawienie.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz ON lub OFF.

Przyciśnij przycisk SAVE. Usłyszysz sygnał potwierdzenia.

Domyślnie – ON

Ustawienie daty i godziny

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia HS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się Alarm.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Data i Godzina.

Przyciśnij przycisk SELECT.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Format daty, Format godziny, Ustaw datę lub Ustaw godzinę.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się aktualne ustawienie.

Format daty

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz DD-MM *dzień, dzień, miesiąc, miesiąc) lub odwrotnie.

Przyciśnij przycisk SAVE.

Format godziny

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz 12 lub 24 godziny.

Przyciśnij przycisk SAVE.

Ustaw datę

Wpisz datę przyciskami 0 -9.

Przyciśnij przycisk SAVE.

Ustaw godzinę

Wpisz godzinę przyciskami 0 -9.

Przyciśnij przycisk SAVE.

Domyślnie format daty DD MM, format godziny 24 h

Wybór stacji bazowej

Funkcja pozwala na wybór stacji bazowej tylko z bas już zarejestrowanych do słuchawki (do 4 baz może być zarejestrowanych do jednej słuchawki).

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia HS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się Alarm.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Wybierz bazę.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się aktualną bazę.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz żądaną bazę.

Przyciśnij przycisk SELECT. Jeśli wybierzesz nieistniejącą stację bazową, słuchawka wygeneruje sygnał ostrzegawczy. Po krótkim czasie, rozlegnie się dźwięk potwierdzenia i nazwa słuchawki odpowiednio się zmieni. Uwaga: słuchawka będzie działać tylko ze stacją bazową, do której została ostatnio zarejestrowana lub z wybraną bazą.

Resetowanie słuchawki

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Ustawienia HS.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się Alarm.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz HS Reset.

Przyciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się PIN?

Wpisz aktualny PIN.

Przyciśnij przycisk RESET. Po uznaniu kodu PIN ustawienia stacji bazowej powrócą do ustawień fabrycznych. W innym przypadku rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i ustawienia nie zmienią się. Po zresetowaniu słuchawka przejdzie w tryb stand-by.

Rejestrowanie słuchawki do stacji bazowej

Dostarczona słuchawka jest już zarejestrowana z numerem 1. możesz zarejestrować do 5 słuchawek/interkomów do tej samej stacji bazowej. Słuchawkę można zarejestrować do maks. 4 stacji bazowych.

Przyciśnij przycisk (59) u dołu stacji bazowej przez co najmniej 5 sekund.

Przyciśnij przycisk MENU.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) wybierz Rejestracja.

Przyciśnij przycisk SELECT.

Przyciskami B (ikona człowieczka) lub C (ikona książki) przewiń nazwy stacji bazowych (stacja bazowa 1 do 4).

Przyciśnij przycisk SELECT, aby wybrać stację bazową.

Natychmiast po znalezieniu stacji bazowej słuchawka zostaje zarejestrowana i musisz wprowadzić kod PIN (domyślnie 0000).

Przyciśnij przycisk SELECT aby zatwierdzić kod PIN. Rozlegnie się dźwięk rejestracji i stacja bazowa przypisze numer słuchawce. Jeśli wprowadzono nieważny kod Pin, rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy a słuchawka powróci do poprzedniego statusu rejestracji. Jeśli nie stacja bazowa nie zostanie znaleziona. Słuchawka będzie zachowywać się tak, jak w stanie braku zasięgu.

Uwaga: jeśli anulowano rejestrację słuchawki, można ją zarejestrować do stacji bazowej ponownie, jak opisano wyżej. Aby zarejestrować słuchawkę do innej stacji bazowej, postępuj zgodnie z krokami rejestracji do innej bazy jak wyżej. Słuchawka będzie działać tylko ze stacją bazową, do której została ostatnio zarejestrowana lub z wybraną bazą.

Rozmowy przy użyciu więcej niż jednej słuchawki

Jeśli masz więcej słuchawek zarejestrowanych do tej samej bazy możesz wykonywać połączenia wewnętrzne, przenosić rozmowy zewnętrzne pomiędzy słuchawkami i rozpocząć rozmowę konferencyjną.

Rozmowa wewnętrzna

Przyciśnij przycisk Słuchawki. Ekran wyświetli komunikat.

Wpisz numer słuchawki, na którą chcesz zadzwonić. (np. 3). Jeśli słuchawka jest nieważna, rozlegnie się dźwięk i ekran wyświetli „HS X Calling”.

Użytkownik słuchawki może przycisnąć DIAL/SPEAKER, aby odebrać rozmowę wewnętrzną.
Aby zakończyć rozmowę przyciśnij END/POWER.

Uwaga: jeśli w trakcie rozmowy wewnętrznej wystąpi połączenie z zewnątrz lub z interkomem, ekran wyświetli numer rozmówcy lub wygeneruje dwa krótkie dźwięki.

Przyciśnij END/POWER, aby zakończyć rozmowę wewnętrzną. Zaraz potem zadzwoni telefon z nadchodzącym połączeniem.

Teraz odbierz połączenie zewnętrzne przyciskiem DIAL/SPEAKER.

Nie można zadzwonić ze słuchawki na interkom.

Przenoszenie rozmów

Możesz przenieść rozmowę zewnętrzną pomiędzy słuchawkami zarejestrowanymi do tej samej stacji bazowej.

W trakcie rozmowy zewnętrznej przyciśnij przycisk słuchawki.

Wpisz numer słuchawki, na którą chcesz przenieść rozmowę.

Jeśli osoba, do której się dzwoni chce odebrać twoje połączenie, może przycisnąć przycisk DIAL/SPEAKER, aby z tobą porozmawiać. Teraz możesz poinformować tę osobę o przychodzącej rozmowie.

Jeśli osoba, do której się dzwoni chce odebrać zewnętrzne połączenie, przyciśnij przycisk END/POWER lub odłóż słuchawkę na stację bazową, aby zakończyć połączenie.

Rozmowa konferencyjna

Podczas trwania rozmowy zewnętrznej i wewnętrznej możesz ustawić połączenie konferencyjne dla 3 osób.

W trakcie rozmowy zewnętrznej przyciśnij przycisk słuchawki i wpisz numer słuchawki, która chcesz włączyć do rozmowy konferencyjnej.

Osoba, do której się dzwoni przyciska przycisk DIAL/SPEAKER, aby odebrać.

Osoba dzwoniąca przyciska przycisk gwiazdki, aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.

Każda z osób może przycisnąć END/POWER aby zakończyć rozmowę.

Uwaga: jeśli jedna z osób opuszcza rozmowę, pozostałe osoby nadal mogą ją kontynuować.

ID rozmówcy połączenia oczekującego

Kiedy subskrybujesz usługę rozmów oczekujących z firmy telefonicznej słuchawka wyświetli nazwę i numer kolejnej osoby dzwoniącej w trakcie prowadzonej konwersacji.

Przyciśnij przycisk Flash, aby odebrać drugie połączenie.

Jeśli przyciśniesz przycisk Flash możesz kontynuować rozmowę z pierwszym rozmówcą.

Uwaga: jeśli przeniosłeś rozmowę zewnętrzną na inną słuchawkę, nie możesz korzystać z funkcji rozmowy oczekującej z drugiej słuchawki.

Wymiana baterii

Interkom

Jeśli dzwonek z interkomu słabnie lub komunikacja nie jest możliwa wymień baterie w interkomie:

Kluczem typu torx (24) odkręć śrubę (23) z otworu.

Wyciągnij interkom (1) do góry ze wspornika (15).

Otwórz zasobnik baterii (13) zsuwając w dół pokrywę (11).

Wymień stare baterie.

Włóż dwie nowe alkaliczne baterie LR14 1,5V do zasobnika baterii, przestrzegając prawidłowej biegunowości. Interkom wygeneruje dźwięk. Nałóż z powrotem pokrywę zasobnika baterii.

Wsuń interkom we wspornik

Dokręć śrubę typu torx do interkomu.

Słuchawka

Jeśli baterie w słuchawce zbyt szybko się rozładują, wymień je w następujący sposób.

Otwórz zasobnik baterii *53) słuchawki zsuwając w dół jego pokrywę (55).

Wymień stare baterie.

Włóż dwie baterie Ni-MH AAA, 1,2V, 600mAh do zasobnika baterii, przestrzegając prawidłowej biegunowości.

Nałóż z powrotem pokrywę zasobnika baterii.

<http://www.conrad.pl>