



Akcesoria HelaGuard

• PACC Uchwyt mocujący do rur karbowanych

Właściwości

- Prosty i szybki montaż
- Zintegrowana klamra zamykająca
- Montaż śrubowy poprzez otwór w podstawie
- Wewnętrzna warga zapobiegająca przesuwaniu się rury karbowanej w uchwycie
- Możliwość stosowania w szynach montażowych DIN o profilu typu C



Zatraskowy uchwyt mocujący HelaGuard PACC.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Średnica nominalna	Ø otworu mocującego (FH)	Ilość w opak.
166-25707	PACC10	10	M5	10
166-25700	PACC13	13	M5	10
166-25701	PACC16	16	M5	10
166-25702	PACC21	21	M6	10
166-25703	PACC28	28	M6	10
166-25704	PACC34	34	M6	10
166-25705	PACC42	42	M6	5
166-25706	PACC54	54	M6	5

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
Temperatura pracy	-50 °C do +135 °C
Palność materiału	UL94 V2



• AFCP Uchwyt mocujący do rur stalowych

Właściwości

- Prosty i szybki montaż
- Zintegrowana klamra zamykająca
- Montaż śrubowy poprzez otwór w podstawie
- Możliwość stosowania w szynach montażowych DIN o profilu typu C



Zatraskowy uchwyt mocujący HelaGuard AFCP.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Średnica nominalna	Ø otworu mocującego (FH)	Ilość w opak.
166-50700	AFCP16	16	M5	10
166-50701	AFCP20	20	M6	10
166-50702	AFCP25	25	M6	10
166-50703	AFCP33	33	M6	10

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Temperatura pracy	-50 °C do +135 °C
Palność materiału	UL94 V2

