



Osprzęt końcowy z nieruchomym gwintem zewnętrznym

• HGL-S Złącze proste, IP68

Złącze końcowe proste z gwintem zewnętrznym i uszczelką rury. Zapewnia szczelność do poziomu IP68 i IP69k.

Właściwości

- Jednoczęściowe, szybki montaż
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu
- Złącza z gwintem metrycznym dostarczane są z nakrętką kontruującą



Złącze końcowe proste HelaGuard HGL-S z uszczelką, IP68.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Rozmiar gwintu PG	Ilość w opak.
166-21600	HGL13-S-M16	13	M16	–	10
166-21608	HGL13-S-PG9	13	–	PG9	10
166-21601	HGL16-S-M16	16	M16	–	10
166-21602	HGL16-S-M20	16	M20	–	10
166-21623	HGL16-S-PG9	16	–	PG9	10
166-21609	HGL16-S-PG11	16	–	PG11	10
166-21610	HGL16-S-PG13	16	–	PG13,5	10
166-21624	HGL16-S-PG16	16	–	PG16	10
166-21603	HGL21-S-M20	21	M20	–	10
166-21625	HGL21-S-PG13	21	–	PG13,5	10
166-21611	HGL21-S-PG16	21	–	PG16	10
166-21626	HGL21-S-PG21	21	–	PG21	10
166-21604	HGL28-S-M25	28	M25	–	10
166-21619	HGL28-S-M32	28	M32	–	10
166-21612	HGL28-S-PG21	28	–	PG21	10
166-21627	HGL28-S-PG29	28	–	PG29	10
166-21605	HGL34-S-M32	34	M32	–	10
166-21620	HGL34-S-M40	34	M40	–	10
166-21613	HGL34-S-PG29	34	–	PG29	10
166-21606	HGL42-S-M40	42	M40	–	2
166-21621	HGL42-S-M50	42	M50	–	2
166-21614	HGL42-S-PG36	42	–	PG36	2
166-21607	HGL54-S-M50	54	M50	–	2
166-21622	HGL54-S-M63	54	M63	–	2
166-21628	HGL54-S-PG42	54	–	PG42	2
166-21616	HGL54-S-PG48	54	–	PG48	2

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.

Złącza końcowe z gwintem UNEF i NPT dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
Temperatura pracy	-50 °C do +135 °C
Palność materiału	UL94 V2



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.