



Osprzęt końcowy z dławicą kablową

• HG-SCG Złącze proste, IP66

Złącze proste z dławicą do uszczelnienia kabla i ochrony przed naprężeniami. Zapewnia szczelność do poziomu IP66.

Właściwości

- Redukcja naprężeń kabla
- Uszczelnienie kabla do poziomu IP68 i IP69k
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu
- Gwint metryczny dostarczany z nakrętką kontrującą



Złącze proste HelaGuard HG-SCG z dławicą kablową i gwintem zew., IP66.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Do przewodów o średnicy od/do	Ilość w opak.
166-21500	HG13-SCG-M16	13	M16	4,5 - 10	10
166-21501	HG16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	10
166-21502	HG16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	10
166-21503	HG21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	10
166-21504	HG28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	10
166-21505	HG34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	10
166-21506	HG42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	2
166-21507	HG54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	2

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66), Mosiądz nikielowany (NPB)
Kolor	Czarny (BK)
Temperatura pracy	-50 °C do +135 °C
Palność materiału	UL94 V2



• HGL-SCG Złącze proste, IP68

Złącze proste z dławicą do uszczelnienia kabla i ochrony przed naprężeniami. Zapewnia szczelność do poziomu IP68 i IP69k.

Właściwości

- Redukcja naprężeń kabla
- Uszczelnienie kabla do poziomu IP68 i IP69k
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu
- Gwint metryczny dostarczany z nakrętką kontrującą




Złącze proste HelaGuard HGL-SCG z dławicą kablową i gwintem zew., IP68.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Do przewodów o średnicy od/do	Ilość w opak.
166-22100	HGL13-SCG-M16	13	M16	4,5 - 10	10
166-22101	HGL16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	10
166-22102	HGL16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	10
166-22103	HGL21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	10
166-22104	HGL28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	10
166-22105	HGL34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	10
166-22106	HGL42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	2
166-22107	HGL54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	2

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.

 Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.