



### Rozdzielacze, reduktory i łączniki

#### • HG-R Reduktor, IP66

#### Właściwości

- Używane z rozdzielaczami typu T i Y
- Redukuje rozmiar wyjścia
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu



Reduktor HG-R, IP66.



#### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Ze średnicy nominalnej	Na średnicę nominalną	Ilość w opak.
166-25000	HG13-R16	16	13	5
166-25001	HG13-R21	21	13	5
166-25002	HG16-R21	21	16	5
166-25003	HG25-R28	28	25	5
166-25004	HG21-R28	28	21	5
166-25005	HG16-R34	34	16	5
166-25006	HG28-R34	34	28	5
166-25007	HG21-R34	34	21	5
166-25008	HG34-R42	42	34	5
166-25009	HG28-R42	42	28	5
166-25010	HG21-R42	42	12	5

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

#### Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
Temperatura pracy	-50 °C do +135 °C

#### • HGL-R Reduktor, IP68

#### Właściwości

- Używane z rozdzielaczami typu T i Y
- Redukuje rozmiar wyjścia
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu



Reduktor HG-R z uszczelką rury, IP68.

#### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Ze średnicy nominalnej	Na średnicę nominalną	Ilość w opak.
166-25100	HGL13-R16	16	13	5
166-25101	HGL16-R21	21	16	5
166-25102	HGL21-R28	28	21	5
166-25103	HGL16-R28	28	16	5
166-25104	HGL28-R34	34	28	5
166-25105	HGL21-R34	34	21	5
166-25106	HGL16-R34	34	16	5
166-25107	HGL34-R42	42	34	5
166-25108	HGL28-R42	42	28	5
166-25109	HGL21-R42	42	21	5

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

#### Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66), Elastomer termoplastyczny (TPE)
Kolor	Czarny (BK)
Temperatura pracy	-50 °C do +135 °C

