



## Rozdzielacze, reduktory i łączniki

### • HG-Y Rozdzielacz Y, IP66

#### Właściwości

- Szybki montaż
- Wyjścia redukują rozmiar rury
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu

#### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Nominalna średnica wejściowa	Nominalna średnica wyjściowa	Ilość w opak.
166-25801	<b>HG16-Y13</b>	16	13	5
166-25802	<b>HG21-Y16</b>	21	16	3
166-25803	<b>HG28-Y21</b>	28	21	3
166-25804	<b>HG34-Y28</b>	34	28	2

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.



Rozdzielacz HelaGuard HG-Y, IP66.

#### Dane materiału

Materiał	<b>Poliamid 6.6 (PA66)</b>
Kolor	<b>Czarny (BK)</b>
Temperatura pracy	<b>-50 °C do +135 °C</b>
Palność materiału	<b>UL94 V2</b>



### • HGL-Y Rozdzielacz Y, IP68

Rozdzielacz typu Y z uszczelkami. Zapewnia szczelność do poziomu IP68 i IP69k.

#### Właściwości

- Szybki montaż
- Wyjścia redukują rozmiar rury
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu

#### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Nominalna średnica wejściowa	Nominalna średnica wyjściowa	Ilość w opak.
166-25901	<b>HGL16-Y13</b>	16	13	5
166-25902	<b>HGL21-Y16</b>	21	16	3
166-25903	<b>HGL28-Y21</b>	28	21	3
166-25904	<b>HGL34-Y28</b>	34	28	2

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.



Rozdzielacz HelaGuard HGL-Y z uszczelkami, IP68.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.