



Gniazdo Schuko, 10/16A, 250V AC

Typ Z-SD230
Catalog No. 266875

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Gniazdo modułowe (EC001663)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Gniazdo (obudowa modułowa) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-05 [AFZ817013])		
Napięcie znamionowe	V	250
Prąd znamionowy	A	16
Z pokrywą uchylną		Nie
Rodzaj napięcia		AC
Model		Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Z zabezpieczeniem przed dziećmi		Nie
Z lampką kontrolną		Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów		2.5
Głębokość wbudowania	mm	60
Stopień ochrony (IP)		IP20
Liczba gniazd		1
Liczba aktywnych styków (okrągłych)		2
Liczba aktywnych styków (płaskich)		0
Okrągły styk ochronny		Nie