

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Surgemaster®
Nr produktu 000612407



Surgemaster®

Ochrona przed przepięciem, skokiem ciśnienia, wyładowaniem atmosferycznym

Przepiecia prądowe i wyładowania atmosferyczne to nie jedyne zagrożenia mogące uszkodzić sprzęt domowe. Zwykle włączanie i wyłączanie urządzeń może stworzyć zakłócenia elektryczne powodujące kumulacyjne, trwałe uszkodzenie komputera, urządzeń peryferyjnych i sprzętu elektronicznego. Po dziesięcioleciach badań i prac nad zabezpieczeniami elektrycznymi możemy zaoferować Państwu ten przełomowy produkt serii SurgeMaster®.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii oraz najlepszej jakości konstrukcji i obwodów, SurgeMaster® stanowi najbardziej kompletne zabezpieczenie przed przepięciem elektrycznym., jako wiodący producent rozwiązań w zakresie ochrony przepięciowej, firma Belkin opracowuje i poddaje rygorystycznym testom wszystkie swoje produkty, co gwarantuje zabezpieczenie sprzętu przed szkodliwymi zmianami napięcia prądu niezależnie od konfiguracji sprzętowej i klasy wybranego sprzętu.

Belkin SurgeMaster® to najlepsze rozwiązanie w zakresie czystej i bezpiecznej energii. Jest to produkt o najlepszej konstrukcji, specyfikacjach znamionowych i spełniający najwyższe normy bezpieczeństwa. Na całym świecie ponad 38 milionów urządzeń Belkin SurgeMaster® chroni urządzenia elektroniczne.

Numer części Opis


F9G726uk3M-GRY 7-stronne zabezpieczenie przepięciowe
TEL/RJ45, zabezpieczenie COAX kabel 3m

Korzyści:

- Uziemienie zasilania AC zabezpieczeniem 3 przewodowym dla wszystkich 7 gniazdek
- Dostarczenie optymalnego i bezpiecznego prądu AC przez kabel w klasie przemysłowej
- Zabezpieczenie DSL, dedykowanego faks/modemu lub 2 liniowego telefonu z ochroną 6 wtykową
- Zabezpieczenie systemów kina domowego dzięki dwóm złotym złączom polepszającym jakość sygnału
- Zabezpieczenie TV, VCR, DVD i modemu przewodowego przed przepięciami i szczytami napięcia
- Tworzenie przestronnego obszaru roboczego bez zbędnych kabli
- Posiada duże wtyczki blokowe AC bez konieczności zaślepiania nieużywanych gniazdek
- Dożywotnia gwarancja

Specyfikacje:

- Prąd znamionowy stały, przemysłowy
250V/13A/50Hz/3,250W
- Maksymalne rozproszenie energii: 3,240 dżuli
L-N: 2,160J • L-E: 540J • N-E: 540J
- Maksymalny prąd szczytowy: 90,000 A
L-N: 60,000A • L-E: 15,000A • N-E: 15,000A
- Maksymalne napięcie szczytowe: 6,000V
- Czas reakcji: <1 nanosekunda
- Filtracja szumów EMI/RFI
150kHz~100MHz do 75 dB redukcja



<http://www.conrad.pl>