

Industrial Ethernet IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



interfejs serwisowy FrontCom® Micro z RJ45 w IP65

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-FCM-RJ45-FJ-P
Nr zam.	1018830000
Wykonanie	FrontCom Micro moduł RJ45, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248730087
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Grubość ścianki, maks.	3 mm	Grubość ścianki, min.	1 mm
Masa netto	39,6 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Moment dokręcający nakrętka mocująca 2		złącze 1	RJ45
Przyłącze 2		Opis artykułu	FrontCom Micro moduł RJ45
	IDC		
Okablowanie	PROFINET	Barwny	czarny
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	Średnica izolacji, maks.	1,6 mm
Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.4...0.64 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.48...0.76 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 26...AWG 22
Średnica płaszczka, min.	5,5 mm	Średnica płaszczka, maks.	10 mm
rodzaj montażu	szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza	Ekranowanie	360° styk do ekranu
Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym	Cykle wpinania	750

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-51	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	----------------	------------------------	---------

Właściwości elektryczne

PoE / PoE+	zgodne z IEEE 802.3at
------------	-----------------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Industrial Ethernet IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI FRONTCOM EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności


[DUXR.E316369](#)

Industrial Ethernet IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe

