

**Industrial Ethernet
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

interfejs serwisowy FrontCom[®] Micro z USB w IP65**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	IE-FCM-USB-A
Nr zam.	1018840000
Wykonanie	FrontCom Micro złącze rozłączne USB, USB 2.0, Typ A
GTIN (EAN)	4032248730094
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Grubość ścianki, maks.	3 mm	Grubość ścianki, min.	1 mm
Masa netto	2,3 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Moment dokręcający nakrętka mocująca 2 Nm		złącze 1	USB A
Przyłącze 2		Opis artykułu	FrontCom Micro złącze rozłączne USB, USB 2.0
	USB A		
Okablowanie	Typ A	Barwny	czarny
Podstawowy materiał obudowy		rodzaj montażu	szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza
	PA UL 94 V0		
Ekranowanie	360° styk do ekranu	Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym
Cykle wpinania	≥ 1500		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-107	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	-----------------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000674	ETIM 4.0	EC000674
ETIM 5.0	EC000674	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Industrial Ethernet IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI FRONTCOM EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[DUXR.E316369](#)

Industrial Ethernet IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe

