

# Skaner kodów kreskowych Bezprzewodowy Liniowy

Bluetooth, Zasięg odczytu do 50 cm

Part No.: **178495**

---

## Features:

- Zwiększa szybkość wprowadzania danych, zmniejsza ilość błędów i poprawia skuteczność - idealny do transakcji detalicznych i zautomatyzowanych procesów
- Bezprzewodowa technologia Bluetooth oferuje efektywny zasięg do 80 m w polu widzenia
- Dzięki wbudowanemu dekodrowi klawiatury, dane wprowadzane są w identycznym formacie jak bezpośrednio z klawiatury
- Szerokie pole skanowanie zapewnia szybki, dokładny odczyt, do 500 skanów na sekundę z odległości do 500 mm
- Odczyt wielu popularnych kodów, takich jak UPC, EAN, kody 1D, ASCII, kody z rodziny GS1 DataBar oraz innych
- Współpraca z komputerem poprzez port USB
- Prosta instalacja, nie wymaga sterowników i oprogramowania
- Trzy letnia gwarancja

## Specyfikacja:

### Standardy i certyfikaty:

- FCC
- CE
- RoHS

### Parametry techniczne:

- Źródło światła: czerwona dioda LED 632 nm
- Zakres odczytu: do 500 mm
- Rozdzielczość: 0,1 mm (4 mil) przy PCS 0,9
- Wskaźnik odczytu: tonowy oraz diodowy
- Oświetlenie otoczenia: 100000 lux maksymalne (światło słoneczne)
- Szybkość odczytu: Detekcja Smart, do 500 skanów na sekundę
- Interfejs: bezprzewodowo do bazy; baza do PC, KBW RS232 / USB (HID lub wirtualny Comport)
- Przełącznik: spust

### Parametry bezprzewodowe:

- Bluetooth: V2.1, Class I
- HIP oraz profile SPP
- Zasięg: do 80 m w polu widzenia

## Obsługa kodów:

- UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32/ Italian Pharmacy, Code 128, Codabar/MW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix25, MSI/PLESSEY, Telepan, Code 93, Code 11, China Postage, Code26, LCD25, GS1 DataBar (RSS code)

**Parametry fizyczne:**

- Wymiary: skaner 18.3 x 9 x 7 cm; baza 19 x 9.5 x 4 cm
- Waga: skaner 0.2 kg; baza 0.1 kg
- Temperatura pracy: 0 - 50°C
- Temperatura składowania: -20 - 60°C
- Wilgotność: 20 - 95% (bez kondensacji)
- Obudowa: plastik ABS oraz guma

**Parametry elektryczne (skanera):**

- Napięcie zasilania: akumulator Li-ion 3.7 V
- Typ akumulatora: litowo-jonowy 1100 mAh
- Ilość odczytów po naładowaniu: do 8 000 w trybie ciągłym
- Czas ładowania: 3.5 godz.
- Pobór prądu: 150 mA

**Parametry elektryczne (odbiornika):**

- Napięcie: DC +5 V +/- 5%
- Pobór prądu: 70 mA

**Zawartość opakowania:**

- Skaner kodów kreskowych Bezprzewodowy Liniowy
- Odbiornik / baza do ładowania
- Kabel zasilający oraz RJ50 na USB
- Instrukcja użytkownika



