

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000868543

Latarka Energizer 638574, 140 m;(ØxD) 41 mmx152 mm, Pomarańczowy



Latarka MS2ALED Region Europejski

Zatwierdzona przez światowe agencje bezpieczeństwa, Latarka MS2ALED jest idealna do pracy w trudnych warunkach. Latarka jest wodoodporna, pyłoszczelna oraz odporna na próbę upadku na ziemię z wysokości 2 metrów.

Wbudowany karabińczyk umożliwia szybki dostęp, kompaktowy rozmiar latarki powoduje że z łatwością mieści się ona w każdym przyborniku na narzędzia. Uznany na poziomie międzynarodowym, pomarańczowy kolor bezpieczeństwa zapewnia natychmiastowe rozpoznanie. Biała dioda LED latarki zapewnia stałe jasne oświetlenie.



Iskrobezpieczna

Zatwierdzona przez światowe agencje dla latarek iskrobezpiecznych



Łatwa identyfikacja

Międzynarodowo zatwierdzony pomarańczowy kolor bezpieczeństwa



Wodoodporna

Chroni elementy wewnętrzne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę
IP 67



Odporna na uderzenia

Wytrzymuje upadek na ziemię z wysokości 2 metrów



Ekonomiczna


Zmniejszone zużycie baterii w celu oszczędności kosztów
Czas pracy 17 godzin



Dane techniczne

Oznaczenie.....	Energizer 2AA ATEX
Model.....	MS2ALED
Kolor.....	Pomarańczowy i Czarny
Źródło zasilania.....	dwie baterie AA
ANSI/NEDA.....	seria 15
Źródło światła.....	Trzy białe diody LED GS
Strumień świetlny.....	30 Lumenów
Czas pracy.....	17 godzin
Wytrzymałość.....	Wytrzymuje upadek na ziemię z wysokości 2 metrów
Waga.....	66 gramów (bez baterii)
Wymiary (mm).....	151,6 x 35,1 x 40,6

Wydajność:



Przed użyciem Twojej latarki:

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia na opakowaniu latarki.