

Splitter Video Professional

2-portowy, VGA, SVGA, MultiSync

Part No.: **207331**

Features:

- Rozdzielenie pojedynczego sygnału video na dwa monitory ze złączem VGA
- Obsługa pasma przenoszenia VGA do 350 MHz oraz rozdzielczości do 1920x1680 z efektywną transmisją na odległość do 65 m
- Zapewnia czysty, ostry sygnał z komputera PC na VGA, SVGA, urządzeń wyświetlających MultiSync, projektorów oraz innych
- Możliwość kaskadowania do 3 poziomów, pozwalająca rozszerzyć zasięg sygnału na kolejne monitory
- Automatyczny tryb oszczędzania energii przy braku sygnału wejściowego
- Prosta instalacja - nie wymaga dodatkowej konfiguracji
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty:

- FCC
- CE
- ISO9002

Parametry techniczne:

- Sygnalizacja diodowa: zasilanie (zielona)
- Długość kabla maksymalnie do 65 m
- Złącza: 1 x HD15 męskie (wejście), 2 x HD15 żeńskie (wyjście)
- Adapter zasilania: 9V AC, 300mA

Sygnał:

- Pasma przenoszenia: 350 MHz
- Typy obsługiwanych sygnałów: VGA, SVGA, multi-sync
- Napięcie wejściowe: minimum 0.5V p-p
- Napięcie wejściowe: maksimum 1.0V p-p
- Impedancja wejścia/wyjścia: 75 Ohm

Rozdzielczość:

- Rozdzielczość: 1920 x 1680
- Częstotliwość odświeżania w poziomie: 30 - 120 KHz
- Częstotliwość odświeżania w pionie: 40 - 120 KHz

Porty

- (1x) HD15 męski
- (2x) HD15 żeński

- (1x) gniazdo zasilania 9V, 1A

Parametry fizyczne:

- **Materiał wykonania obudowy: metal**
- **Wymiary: 133 x 94 x 42 mm**
- **Waga: 396 g**

Zawartość opakowania:

- **Splitter Video Professional**
- **Instrukcja użytkownika**

