

									
Numer artykułu (kolor szary)	DN-19 FAN-2-WM-T	DN-19 FAN-2-WM-I	DN-19 FAN-1-WM-I	DN-19 FAN-2-HO	DN-19 FAN-4-HO	DN-19 FAN-2-N	DN-19 FAN-2-B-N	DN-19 FAN-4-SRV	DN-19 FAN-6-SRV
Numer artykułu (kolor czarny)	DN-19 FAN-2-WM-T-SW	⊗	⊗	DN-19 FAN-2-HO-SW	DN-19 FAN-4-HO-SW	DN-19 FAN-2-B-N	DN-19 FAN-4-B-N	DN-19 FAN-4-SRV-B	DN-19 FAN-6-SRV-B
Odpowiednie do serii szaf	Naścienne 19" Unique Naścienne 19" Dynamic Naścienne 19" SOHO	Naścienne 19" zewnętrzne (IP55)	Naścienne 19" zewnętrzne (IP55)	Wszystkie	Wszystkie	Sieciowe 19" Hyper, Sieciowe 19" Unique Sieciowe i serwerowe 19" Dynamic 19" Varioflex-N	Sieciowe 19" Hyper Sieciowe 19" Unique Sieciowe i serwerowe 19" Dynamic 19" Varioflex-N	Serwerowe 19" Unique	Serwerowe 19" Unique
Miejsce montażu	Dach	Dach	Dach	Szyny profilowe 19" dachowe (varioFLEX)	Szyny profilowe 19" dachowe (varioFLEX)	Dach	Dach	Dach	Dach
Ilość wentylatorów	2	2	1	2	4	2	4	4	6
Strumień powietrza	4.6 m³/min	4.6 m³/min	2.3 m³/min	4.6 m³/min	9.2 m³/min	4.6 m³/min	9.2 m³/min	9.2 m³/min	13.8 m³/min
Termostat	Tak (Zamontowany)	Tak (Zamontowany)	Tak (Zamontowany)	Tak (Dodatkowy wspornik mocujący)	Tak (Dodatkowy wspornik mocujący)	Tak (Dodatkowy wspornik mocujący)	Tak (Dodatkowy wspornik mocujący)	Tak (Dodatkowy wspornik mocujący)	Tak (Dodatkowy wspornik mocujący)
Poziom hałasu	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm
Wyłącznik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtry	⊗	✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗