


Żarówka, 24 V, 6,5 W
Typ SL7-L24
Catalog No. 171291
Alternate Catalog No. SL7-L24

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria			Żarówki
Mocowanie:			Ba15d
Trwałość		h	3000
Moc			6,5 W
Znamionowe napięcie pracy	U _e	V	24 V
Stosowane do			SL7-L-...
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Źródła światła (EG000028) / Lampa wskaźnikowa i sygnalizacyjna (EC000399)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Oświetlenie, oświetlenie / Żarówka / Żarówka wskaźnikowa i sygnalizacyjna (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])			
Moc lampy		W	6.5 - 6.5
Napięcie lampy		V	24 - 24
Strumień świetlny		lm	0
Trzonek			BA15d
Technologia			Żarówka
Kształt bańki			Inne
Halogen			Nie
Krypton			Nie
Ksenon			Nie
Kolor			Brak
Temperatura barwowa		K	2800
Średnica		mm	0
Długość całkowita		mm	0
Do latarek			Nie
Do wskaźników			Tak
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych			Tak
Prąd znamionowy		mA	0
Średnia trwałość znamionowa		h	3000
Klasa efektywności energetycznej			

