



Kątownik montażowy, metal, z dławicą kablową M20

Typ SL7/4-FW-T
Catalog No. 171455
Alternate Catalog No. SL7/4-FW-T

Program dostaw

Asortyment			Aksesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria			Kątownik montażowy z dławicą kablową M20
Material			Stal nierdzewna (kątownik) Aluminium (Gewindeadapter)
Sposób montażu			do montażu pionowego
			Uszczelka w zakresie dostawy.
Stosowane do			SL4-PIB-T... SL7-CB-T...
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wspornik montażowy do kolumny sygnalizacyjnej (EC001153)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Element kolumny sygnalizacyjnej, kątownik mocujący (ec1@ss10.0.1-27-37-12-33 [AKF051014])			
Sposób montażu			Montaż ścienny
Kolor			Inne

Aprobata

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

