

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Jajowar WMF STELIO

Nr produktu: 1272539



1. Ważne informacje o bezpieczeństwie.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat jak i przez osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych, czuciowych oraz przez osoby bez wiedzy w zakresie użytkowania urządzenia, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje o obsłudze urządzenia oraz zostały zaznajomione z niebezpieczeństwem z tym związanym.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia bądź przeprowadzać jakichkolwiek prac konserwacyjnych chyba, że są w wieku powyżej 8 lat oraz są one pod nadzorem.

- Trzymaj urządzenie oraz jego okablowanie poza zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku życia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Uszkodzony kabel zasilający urządzenia musi zostać naprawiony przez serwis producenta lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach. Niewłaściwe naprawy mogą skutkować poważnymi zagrożeniami dla użytkowników.
- To urządzenie zostało zaprojektowane do użytku w domowych oraz podobnych warunkach takich jak:

- w kuchniach – przez pracowników w sklepach, biurach oraz przestrzeniach komercyjnych;
- na powierzchniach rolnych;
- w hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych przez klientów;
- w zakwaterowaniach ze śniadaniem.

Urządzenie to nie jest przewidziane do użytku czysto komercyjnego.

Uwaga – Ostrożnie obchodź się z nakłuwaczem jajek. Ryzyko poniesienia obrażeń!

Przed Użyciem

Przeczytaj dokładnie instrukcje obsługi. Zawierają one ważne informacje na temat obsługi, bezpieczeństwa oraz dbania o urządzenie. Instrukcje powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu oraz przekazane nowemu właścicielowi w przypadku sprzedaży urządzenia. Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa podczas używania urządzenia.

Dane techniczne

Napięcie zasilania:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Moc urządzenia:	420 W
Klasa bezpieczeństwa:	I

Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa

- Podłączaj urządzenie jedynie do uziemionych gniazdek, które zostały zainstalowane zgodnie z przepisami. Przewód oraz wtyczka muszą być suche.
- Nigdy nie ciągnij oraz nie zaciskaj kabla na ostrych krawędziach. Nie pozostawiaj go zwisającego oraz ochraniaj przed ciepłem oraz olejami. Nie dotykaj miski grzewczej ani pokrywy.
- Nigdy nie wypinaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel ani mokrymi rękoma.
- Nie umieszczaj urządzenia na gorących powierzchniach takich jak płyty grzewcze oraz nie umieszczaj urządzenia w pobliżu płomieni.




- Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach wrażliwych na wodę, pryskająca woda może je uszkodzić.
- **Uwaga**, urządzenie nagrzewa się. Ryzyko poparzenia uchodzącą parą wodną. Nie poruszaj urządzeniem podczas jego pracy oraz nie ciągnij za kabel sieciowy.
- Korzystaj z urządzenia jedynie pod nadzorem.
- Zaprzeszaj korzystania z urządzenia oraz/lub niezwłocznie odepnij wtyczkę jeżeli:
 - urządzenie lub kabel zasilający jest uszkodzony.
 - urządzenie przecieka
 - podejrzewasz urządzenie o bycie uszkodzonym, np. po przypadkowym upuszczeniu go. W takich przypadkach, zleć naprawę urządzenia.
 - Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka :
 - jeżeli urządzenie działa błędnie podczas użytkowania;
 - przed czyszczeniem oraz konserwacją;
 - po użyciu.
 - Odwapniaj urządzenie regularnie.
 - Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz obrażenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego działania bądź niewłaściwej naprawy. Roszczenia z tytułu gwarancji zostaną w takich przypadkach odrzucone.
 - Materiały pakowe takie jak plastikowe worki muszą być trzymane poza zasięgiem dzieci.

Włączanie urządzenia

Rozwiń przewód zasilający do pożądanej długości. Jajowar musi zostać postawiony na poziomej powierzchni, w przeciwnym razie urządzenie będzie mogło wyłączyć się za wcześnie pozostawiając jajka zbyt miękkie. Napełnij kubek z miarką do zaznaczonego poziomu zimną wodą oraz wlej ją na płytę grzewczą, następnie połóż na urządzeniu. Przed ułożeniem jajek, przekłuj je w ich dolnej części, za pomocą dna kubka. Zapobiega to pękaniu jajek. Następnie połóż pokrywę na urządzeniu.

Regulowanie poziomu ugotowania jajek.

Ustawienie pożądanego stopnia ugotowania jajek odbywa się poprzez obracanie pokrętki kontrolnego. Skala podzielona została na 3 części, które zostały oznaczone następującymi symbolami:

-  dla jajek na miękko
-  dla jajek średnio ugotowanych
-  dla jajek na twardo

Prosimy zwrócić uwagę na to, by do jajowaru wlewana była zawsze odpowiednia ilość wody, odmierzona kubkiem ze skalą. Jajka staną się zbyt twarde w przypadku użycia mniejszej ilości wody.

Z jednym ustawionym poziomem gotowania, czas gotowania jest zawsze taki sam. W związku ze znacznie mniejszą mocą jajowara w porównaniu do konwencjonalnego gotowania w garnku, czas gotowania jest wydłużony.

Regulacja wewnątrz zakresu poziomu gotowania

Wewnątrz zakresu wybranego poziomu gotowania, regulacja ustalana jest przez kategorie ilościowe oraz wagowe (S,M,L,XL) jajek.



Dla mniejszych jajek posiadających kategorię wagową S (mniej niż 53 g), wybrane musi zostać niższe ustawienie



Siedem małych jajek wymaga w przybliżeniu takiego samego ustawienia jak jedno duże jajko (XL, więcej niż 73 g).



Dla siedmiu dużych jajek posiadających kategorię wagową XL, wybrane musi zostać największe ustawienie w wybranym poziomie gotowania.

Po ustawieniu wybranego poziomu gotowania, włącz urządzenie przełącznikiem kotłuskowym. Lampka kontrolna sygnalizuje o rozpoczęciu się procesu gotowania. Ugotowanie się jajek sygnalizowane jest włączeniem się dzwonka. **Wyłącz urządzenie**, wyjmij jajka oraz umieść je w zimnej wodzie w celu uniknięcia fermentacji. **Uważaj** podczas zdejmowania pokrywy: gorąca para. Przytrzymaj wierzchołek uchwytu i pozwól, by skondensowana opadła poprzez poruszanie uchwytem. Ze względu na to, że poziom gotowania jest kwestią gustu danego użytkownika, konieczne może być odchylenie od wyżej wymienionych podziałów. Osobiste doświadczenie z urządzeniem szybko doprowadzi do wyników pożądaných przez osobisty gust.


Jednoczesne gotowanie jajek z różnymi poziomami gotowania

Jedno napełnienie wodą jest wystarczające do zagotowania jajek na miękko, średnio oraz na twardo podczas pojedynczego gotowania. By to zrobić, użyj jajek o takich samych rozmiarach, jeżeli to możliwe. Napełnij jajowar wodą oraz umieść w nim jajka.




W pierwszej kolejności ustaw poziom ugotowania dla jajek miękkich, tak jak na załączonym rysunku, zgodnie z kategorią wagową jajek oraz ich ilością gotowanych w urządzeniu jajek. Następnie, zaraz po włączeniu się dzwonka, wyjmij ugotowane na miękko jajka z urządzenia.



Następnie ponownie przełącz pokrętło kontrolne, tym razem do pozycji  oraz włącz urządzenie po raz kolejny. Po włączeniu się dzwonka, wyjmij ugotowane na średnio jajka .



Dla pozostałych jajek, które mają zostać ugotowane na twardo, przekręć pokrętło urządzenia do pozycji  oraz ponownie włącz urządzenie. Poczekaj na włączenie się dzwonka oraz wyjmij ugotowane na twardo jajka. W przypadku, gdy nie życzysz sobie średnio ugotowanych jajek, możesz ustawić urządzenie na jajka ugotowane na twardo po wyjęciu z urządzenia jajek ugotowanych na miękko.

Czyszczenie oraz konserwacja

Wyjmij wtyczkę urządzenia z kontaktu oraz ostudź urządzenie. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, lecz wycieraj je wilgotną ścierką, do której dodany został płyn do mycia naczyń, następnie wytrzyj do sucha. Nie używaj ostrych ani ściernych płynów czyszczących. Miska grzewcza urządzenia została wykonana ze stali nierdzewnej. W przypadku wykrycia plam rdzy, usuń je niezwłocznie czyszczykiem ze stali nierdzewnej.

Odkamienianie urządzenia

Odkładający się kamień prowadzi do spadków energii oraz posiada negatywny wpływ na czyszczenie urządzenia jak i wyników gotowania. Urządzenie wyłączy się trwale po osiągnięciu zbyt grubej warstwy kamienia. Kamień jest wtedy bardzo trudno usunąć. Ze względu na to, regularnie odkamieniaj urządzenie. Polecamy używanie środka **Cromagol**. Produkt ten jest wysoce efektywny, bezpieczny dla środków spożywczych oraz neutralny w smaku jak i zapachu. Dzięki specjalnej formule pielęgnującej z sześcioma wysokiej jakości składnikami ochronnymi, **Cromagol** jest również bardzo delikatny dla materiałów. Środek **Cromagol** można zazwyczaj nabyć w sklepie, w którym zakupione zostało urządzenie lub u wybranego dystrybutora.

- Przed odkamienianiem, odepnij wtyczkę z gniazdka oraz pozwól urządzeniu ochłodzić się.
- Wlej pół porcji (50ml) środka **Cromagol** do miski grzewczej oraz pozostaw urządzenie do czasu, gdy warstwa kamienia oddzieli się od dna. Następnie napełnij miskę zimną wodą do poziomu kamienia na brzegach miski oraz pozostaw urządzenie na 15 minut.
- Następnie opróżnij miskę oraz wypłucz ją zimną wodą.
- Sprawdź oraz użyj innych środków odkamieniających zgodnie z instrukcjami producenta

Nie podgrzewaj środka podczas odkamieniania. Uwaga: gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych w wyniku nie stosowania się do instrukcji odkamiania.



Jedynie do użytku na terenie Wielkiej Brytanii

- Urządzenie to zostało wyposażone w 13 A wtyczkę zgodną z normą BS 1363 przymocowaną do kabla zasilającego. Jeżeli wtyczka nie pasuje do Twojego gniazdka lub musi zostać wymieniona, prosimy zwrócić uwagę na.: Jeżeli wtyczka jest wtyczką jednokrotnego montażu, odetnij ją od kabla zasilającego oraz niezwłocznie się jej pozbądź. Nigdy nie podłączaj odciętej wtyczki do gniazdka, jako że grozi to bardzo wysokim ryzykiem porażenia prądem.
- Wymiana wtyczki na kablu zasilającym musi zostać wykonana zgodnie z następującymi instrukcjami:


Uwaga – To urządzenie musi zostać uziemione!

Ważne: Przewody tego urządzenia zostały podzielone kolorystycznie zgodnie z następującym schematem:

zielony/żółty Uziemienie

niebieski Neutralny
brązowy Faza

Jako, że kolory przewodów urządzenia mogą nie odpowiadać kolorom oznakowań Państwa wtyczki, postępuj następująco:

- Przewód o kolorze zielono żółtym musi zostać połączony z terminalem oznaczonym literą E bądź symbolem uziemienia , bądź o zielonym oraz żółtym kolorze.
- Przewód niebieski musi zostać podłączony do terminala oznaczonego literą N lub pokolorowanego na czarno.
- Brązowy przewód musi zostać podłączony do terminala oznaczonego literą L bądź pokolorowanego na czerwono.

W przypadku używania 13 A wtyczki (zgodnej z normą BS 1363) konieczne jest zastosowanie bezpiecznika 3 A zgodnego z normą BS 1362 oraz z certyfikatem ASTA. W przypadku korzystania z jakiegokolwiek innej wtyczki konieczne jest użycie bezpiecznika 5 A we wtyczce lub w listwie zasilającej. W razie wątpliwości – skonsultuj się z kwalifikowanym elektrykiem. Nigdy nie używaj urządzenia bez zastąpienia osłony bezpiecznika.



Urządzenie jest zgodne z Europejskimi dyrektywami 2006/95/EC, 2004/108/EC oraz 2009/125/EC.



Po zużyciu się urządzenia, urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, powinno się je dostarczyć do zbiorczego punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. O szczegóły można się zapytać w lokalnej administracji.



Dokument może ulec zmianom technicznym.

Adres Biura Obsługi Klienta:

wmf consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Niemcy

Tel.: +49 (0) 7331 25-8677 eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Producent:

wmf consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy

www.wmf-ce.de

Zastrzega się możliwość zmian - IB-15070011-01-1407 typ: 0415070011

<http://www.conrad.pl>