

# Patch Panel Cat6, ekranowany

24 porty, FTP, 1U, bloki zaciskowe 90° z pionowym dostępem

Part No.: **720014**

---

## Features:

- Wytrzymałe mocowanie miedzianej żyły wykorzystujące 3 mm styki połączone warstwą 50 mikro-cali
- Bloki zaciskowe z pionowym dostępem ułatwiające instalację
- Zarabianie kabla narzędziem uderzeniowym standardu Krone
- Do zastosowania z drutem lub linką 24 do 26 AWG
- Do zastosowania z ekranowaną skrętką (FTP) Cat6
- Idealny do sieci Ethernet, Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet
- W standardzie 19"
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

## Specyfikacja:

### Obsługiwane standardy:

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

### Certyfikaty:

- UL
- RoHS
- CE

### Parametry fizyczne:

- Wymiary: 482 x 43 x 109 mm
- Odległość w poziomie pomiędzy lewymi i prawymi otworami montażowymi: 465 mm
- Odległość w pionie pomiędzy górnymi i dolnymi otworami montażowymi: 32 mm
- Waga: 2.16 kg
- Temperatura pracy: -40 - 70°C

### Zawartość opakowania:

- Patch Panel Cat6, ekranowany
- 4 śrubki montażowe
- Przewód uziemiający
- Instrukcja szybkiej instalacji

