

# Mini przełącznik KVM

2 porty USB, z obsługą Audio

Part No.: **151245**

---

## Features:

- Jednoczesna obsługa dwóch komputerów z portami USB za pomocą jednej klawiatury, monitora i myszy
- Po prostu podłącz do istniejących kabli - nie potrzebujesz nic więcej!
- Pełna emulacja klawiatury i myszy dla uniknięcia błędów podczas uruchamiania komputerów
- Sekwencja "Hotkey" wraz z diodami sygnalizacyjnymi LED dla wyboru komputera
- Wyjście audio dla podłączenia głośników
- Nie jest wymagane żadne oprogramowanie, ani dodatkowe zasilanie
- Współpraca ze wszystkimi systemami operacyjnymi
- Obsługa rozdzielczości do 1920 x 1440 pikseli
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

## Specyfikacja:

### Specyfikacja:

- Porty połączeniowe PC: 2
- Porty połączeniowe konsoli: 1
- Porty PC:
  - 2 x USB A męskie (klawiatura, myszka)
  - 2 x HD15 M (video)
  - 2 x 3,5 mm jack (wejście karty dźwiękowej)
- Zintegrowane kable połączeniowe: 1,2 m
- Porty konsoli:
  - Klawiatura: USB A żeński
  - Mysz: USB A żeński
  - Monitor: HD15 żeńskie
  - 1 x 3,5 mm jack (wyjście głośników)
- Wybór komputera:
  - Sekwencją klawiszy "hotkey"
- Rozdzielczość video: maksymalnie 1920 x 1440
- Przepustowość video: maksymalnie 250 MHz
- Certyfikaty: FCC Class B, CE, RoHS

## Diody sygnalizacyjne:

- 1 dioda na kanał

## Parametry fizyczne:

- Plastikowa obudowa

- Interwały skanowania: 3 sekundy
- Wymiary: 85 x 75 x 26 mm
- Temperatura pracy: 0 - 50°C
- Temperatura przechowywania: -20 - 60°C
- Waga: 360 g

**Zawartość opakowania:**

- Przełącznik KVM Mini, 2-portowy
- Instrukcja szybkiej instalacji

