

Przełącznik kompaktowy KVM

4-portowy USB, z kablami oraz obsługą Audio

Part No.: **151269**

Features:

- Jednoczesna obsługa czterech komputerów z portami USB za pomocą jednej klawiatury, monitora i myszy
- Obsługa audio - jeden mikrofon oraz zestaw głośnikowy dla wszystkich komputerów
- Funkcja "Hot-plugging" - podłączanie komputerów "na gorąco" bez potrzeby wyłączenia przełącznika KVM i komputera
- Wybór kanałów przyciskami na przełączniku lub z klawiatury za pomocą klawiszy "hotkey"
- Obsługiwana rozdzielczość do 1600 x 900 pikseli
- Sygnalizacja diodowa dla podłączonych komputerów PC
- Zasilanie z linii USB - nie wymaga zastosowania zewnętrznego zasilacza
- W zestawie cztery kable połączeniowe do komputera, głośników oraz mikrofonu
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Standardy:

- USB 1.1

Specyfikacja:

- Porty połączeniowe PC: 4
- Porty połączeniowe konsoli: 1
- Porty PC:
 - 4 x USB Typ A (klawiatura, myszka), 4 x 3,5 mm audio jack (dla mikrofonu i głośników) oraz 4 x HD15 męskie (Video) poprzez 4 zintegrowane kable połączeniowe o długości 1,8 m
- Porty konsoli:
 - 2 x USB Typ A (klawiatura, myszka)
 - 1 x HD15 żeński (video)
- Porty Audio:
 - 1 x 3,5 mm jack (wejście konsolowe mikrofonu)
 - 1 x 3.5 mm jack (wejście konsolowe głośników)
- Wybór komputera:
 - przyciskami KVM
 - klawiszami klawiatury "hotkey"
- Rozdzielczość Video: max. 1600 x 900
- Certyfikaty: FCC Class B, CE, RoHS

Diody sygnalizacyjne:

- 1 dioda na kanał

Zasilanie:

- Z linii USB

Parametry fizyczne:

- Plastikowa obudowa
- Wymiary: 125 x 86 x 26 mm
- Waga: 0,9 kg
- Temperatura pracy: -10 - 50°C
- Wilgotność: 0 - 90% RH, nieskondensowana
- Temperatura przechowywania: -20 - 60°C

Zawartość opakowania:

- Przełącznik kompaktowy KVM, 4-portowy
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Kable połączeniowe do komputerów i audio (1,8 m)



