

Patch panel naścienny

Cat6, 12 portów, UTP, 10"

Part No.: **560269**

Features:

- Wytrzymałe mocowanie miedzianej żyły wykorzystujące połączone styki 3 mm
- Kompatybilny z narzędziem uderzeniowym standardu 110 oraz Krone
- Przystosowany do kabli od 22 do 26 AWG, zarówno linki, jak i drutu
- Do zastosowania z nieekranowaną skrętką (UTP) Cat6
- Certyfikowany zgodnie z wymogami Cat6 standardów ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1
- Idealny do sieci Ethernet, Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet
- Zakończenie sieci strukturalnej portami RJ-45
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna:

Obsługiwane standardy

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certyfikaty

- UL
- RoHS

Parametry fizyczne

- Wymiary: 254 x 82 x 47 mm
- Waga: 0,337 kg
- Temperatura pracy: -40 - 80°C

Zawartość opakowania

- Patch Panel naścienny Cat6
- 2 śrubki montażowe
- Instrukcja szybkiej instalacji

