




Szyna montażowa, DIN, SxWxG=35x7.5x187.5mm

Typ CL2
Catalog No. 029064

Program dostaw

			
Product range			Ci insulated enclosures
Funkcja podstawowa			Obudowa bez wyposażenia
Funkcja podstawowa			System montażowy
Akcesoria			Szyny montażowe zgodne z IEC/EN 60715
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie			System modułowy
Tworzywo			Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
Informacja o zakresie dostawy			włącznie z 2 zabezpieczonymi przed zgubieniem śrubami mocującymi
Base height			7.5 mm
długość użyteczna			145 mm
For use with enclosure dimensions			187.5 mm

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Element montażowy (szafa rozdzielcza) (EC002620)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ec@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])			
Model			Szyna profilowana
Szerokość montażowa w szafie	mm	0	
Wysokość montażowa w szafie	mm	0	
Głębokość montażowa w szafie	mm	0	
Szerokość	mm	35	
Wysokość	mm	7.5	
Głębokość	mm	187.5	
Maks. obciążenie/ładowność	kg	0	
Materiał			Metal
Kolor			Inne
Numer RAL			0

Wymiary

