



**Flansa, wytłoczenie 5x M25, 6x M25/16, 6x M32/20,  
WxSxG=116x329x23mm**

**Typ** FL4-3  
**Catalog No.** 017236

## Program dostaw

|                                              |  |  |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |  |  |                                                                                                                             |
| Product range                                |  |  | xEnergy Safety Ci                                                                                                           |
| Funkcja podstawowa                           |  |  | Obudowa bez wyposażenia                                                                                                     |
| Funkcja podstawowa                           |  |  | Akcesoria do obudowy bez wyposażenia                                                                                        |
| Akcesoria                                    |  |  | Flansz                                                                                                                      |
| Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie |  |  | System modułowy                                                                                                             |
| Opis                                         |  |  | Piankowa uszczelka zabezpieczona przed zgubieniem<br>szybki montaż za pomocą połączenia klinowego (znajduje się w dostawie) |
| For use with enclosure dimensions            |  |  | 375 mm                                                                                                                      |
| Wprowadzenie przewodów                       |  |  | 5 x M25, 6 x M25/16, 6 x M32/20                                                                                             |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                              |  |    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------|
| Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023) / Płyta przepustowa do obudów / szaf sterowniczych (EC000211)                                                                         |  |    |                   |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007]) |  |    |                   |
| Model                                                                                                                                                                                                        |  |    | Dławnica          |
| Rodzaj                                                                                                                                                                                                       |  |    | Prosty            |
| Szerokość                                                                                                                                                                                                    |  | mm | 329               |
| Wysokość                                                                                                                                                                                                     |  | mm | 116               |
| Głębokość                                                                                                                                                                                                    |  | mm | 23                |
| Materiał                                                                                                                                                                                                     |  |    | Tworzywo sztuczne |
| Zabezpieczenie powierzchni                                                                                                                                                                                   |  |    | Stan surowy       |
| Stopień ochrony (NEMA)                                                                                                                                                                                       |  |    | Inne              |
| Przetłoczenia                                                                                                                                                                                                |  |    | Tak               |
| Liczba otworów podłączeniowych                                                                                                                                                                               |  |    | 0                 |
| Rodzaj gwintu                                                                                                                                                                                                |  |    | Metryczny         |
| Zakres gwintów metrycznych/Pg                                                                                                                                                                                |  |    | 16 - 32           |

## Wymiary

