




Typ
Catalog No.

FL4-D
044879

Program dostaw

			
Product range			xEnergy Safety Ci
Funkcja podstawowa			Obudowa bez wyposażenia
Funkcja podstawowa			Akcesoria do obudowy bez wyposażenia
Akcesoria			Flansza gumowa IP54
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie			System modułowy
Stopień ochrony			IP54
For use with enclosure dimensions			375 mm
Stosowane do			NYY, NYM 3 x 1.5 mm ² - 5 x 2.5 mm ² NYY, NYM 4 x 4 mm ² - 5 x 10 mm ² NYY, NYM 4 x 10 mm ² - 4 x 50 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu		mm	42 x 10 - 13 4 x 15 - 19 2 x 20 - 30

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023) / Płyta przepustowa do obudów / szaf sterowniczych (EC000211)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])

Model			Dławnica
Rodzaj			Prosty
Szerokość		mm	375
Wysokość		mm	120
Głębokość		mm	23
Materiał			Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni			Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)			Inne
Przetłoczenia			Tak
Liczba otworów podłączeniowych			0
Rodzaj gwintu			Brak
Zakres gwintów metrycznych/Pg			0 - 0

Wymiary

