



Flansa, zamknięta, WxSxG=116x329x23mm

 Typ
 Catalog No.

 FL4-X
 024355

Program dostaw

Product range			xEnergy Safety Ci
Funkcja podstawowa			Obudowa bez wyposażenia
Funkcja podstawowa			Akcesoria do obudowy bez wyposażenia
Akcesoria			Flansz
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie			System modułowy
Opis			Piankowa uszczelka zabezpieczona przed zgubieniem szybki montaż za pomocą połączenia klinowego (znajduje się w dostawie)
For use with enclosure dimensions			375 mm
Wprowadzenie przewodów			dowolne otwory

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023) / Płyta przepustowa do obudów / szaf sterowniczych (EC000211)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])			
Model			Ślepa
Rodzaj			Prosty
Szerokość		mm	329
Wysokość		mm	116
Głębokość		mm	23
Materiał			Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni			Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)			Inne
Przetłoczenia			Nie
Liczba otworów podłączeniowych			0
Rodzaj gwintu			Brak
Zakres gwintów metrycznych/Pg			16 - 50

Wymiary

