



**Inteligentny wizjer drzwiowy /
Domofon video – Instrukcja obsługi**

Opakowanie i wyposażenie dodatkowe

W zestawie	Ilość	Oznaczenie	Uwaga
Monitor wewnętrzny	1	A	Monitor wewnętrzny z ekranem LCD
Śruba	4	B	Dwie pary zależnie od grubości drzwi
Kamera zewnętrzna	1	C	Przewód wstążkowy przechodzi przez otwór wizjera i jest połączony z elementem wewnętrznym
Wspornik stalowy	1	D	Śrubą połączyć wspornik stalowy z urządzeniem zewnętrznym
Instrukcje użytkownika	1		





Potrzebne narzędzia i materiały


01 Montaż



Wymontować stary wizjer, albo w drzwiach, na odpowiedniej wysokości wywiercić otwór o średnicy od 12 mm do 28 mm.

UWAGA Przed montażem prosimy sprawdzić poprawne działanie urządzenia.

04

 Otworzyć osłonę komory na baterie wewnętrznego monitora (A) i włożyć kartę Micro SD. Następnie włożyć 3 baterie AA zwracając uwagę na ich poprawną polaryzację. **UWAGA** Kartę pamięci Micro SD należy zamontować przed włożeniem baterii.

07


Zwracając szczególną uwagę na przewód wstążkowy delikatnie nałożyć wewnętrzny monitor (A) na stalowy wspornik (D) i przesunąć w dół, aż zablokuje się na swoim miejscu.

02


Włożyć śruby (B), dobrane zależnie od grubości drzwi, do otworów w obudowie kamery zewnętrznej (C), lecz jeszcze ich nie dokręcać do końca.

Wcisnąć wizjer drzwiowy (C) na swoje miejsce, pamiętając by przewód wstążkowy przeciągnięty w pierwszej kolejności, oraz by strzałka na tylnej ścianie obudowy kamery skierowana była ku górze.

05



Connect the ribbon cable by pushing it onto the connection, you will feel a "Click" as it locks onto the circuit board. Make sure the cable is fitted the correct way around as shown in the image.

Szczegóły...
Dane techniczne

 Wymiary elementu wewnętrznego: 136×75×18mm
 Wymiary elementu zewnętrznego: 30×30×7mm
 Średnica otworu w drzwiach: 12mm–28mm
 Grubość drzwi: 35mm–90mm
 Baterie: 3x 1.5V (LR) AA (Nie są dołączone do zestawu)
 Żywotność baterii: 3 miesiące (przy 10 operacjach dziennie)

Uwagi

Zalecamy użycie baterii alkalicznych dobrej jakości i uznanej firmy. Prosimy nie pozostawiać urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni, by nie dopuścić do upadku i uszkodzenia. Prosimy unikać montażu urządzenia na powierzchniach narażonych na działanie wysokiej temperatury, dużej wilgotności lub dużej ilości kurzu, mgły solnej i podobnych czynników, gdyż może to spowodować skrócenie okresu żywotności urządzenia. Prosimy zachować szczególną ostrożność przy obsłudze przewodu wstążkowego, w który wyposażony jest wizjer drzwiowy.

03


Using the steel bracket (D), make sure the up arrow is facing up and push the ribbon Cable through the slot. Then allow the screws to push through the holes so the steel bracket becomes flush with the door.

Tighten the screws to fix the steel bracket and Outdoor camera into position.

06


Ponownie założyć pokrywę komory na baterie; niewielki otwór w pokrywie umożliwia przeciągnięcie przewodu wstążkowego.




Spełnia wymogi wszystkich odnośnych dyrektyw europejskich.

smartwares safety & lighting B.V. Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands service.smartwares.eu	NL: 0900-2088888	Lokaal tarief
	BE: 070-233031	(NL) Lokaal tarief
	FR: 0800-97570	(FR) Gratuit
	FR: 0825 560 650	15ct/min
	DE: +49 (0) 1805 010762	14Ct./Min. dt. Festnetz Mobil max. 42Ct./Min
UK: +44 (0) 345 230 1231		
ES: +34 938427589		

Recykling

Poniższy symbol znany jest pod nazwą „Skreślonego pojemnika na kółkach”. Takie oznakowanie produktu lub baterii oznacza, że nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Niektóre związki chemiczne wchodzące w skład urządzeń elektrycznych/elektronicznych lub baterii mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Urządzenia elektryczne/elektroniczne/baterie można oddawać wyłącznie do wyznaczonych do tego celu punktów zbiorczych, które zajmują się odzyskiem i recyklingiem zawartych w tych urządzeniach materiałów. Wasza współpraca ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska.




**Inteligentny wizjer drzwiowy /
Domofon wideo – Instrukcja obsługi**

Sposób użytkowania
Obsługa:

Chcąc zobaczyć osobę stojącą za drzwiami należy nacisnąć przycisk Answer (1), co spowoduje pojawienie się na ekranie obrazu z kamery. Po 10 sekundach braku aktywności ekran wyłączy się samoczynnie. Jeśli chcesz Państwo zarejestrować obraz lub nagranie wideo należy nacisnąć przycisk Answer (1), co spowoduje pojawienie się obrazu z kamery, oraz ponownie nacisnąć przycisk Answer (1), co spowoduje rozpoczęcie rejestracji.

Ustawienia menu:

Przebijanie opcji menu odbywa się za pomocą przycisków LEFT (2) i Right (3), natomiast wyboru danej opcji dokonuje się naciskając przycisk Menu/OK (4).
Chcąc zamknąć ekran menu należy nacisnąć przycisk Answer (1). Chcąc wyświetlić ekran menu należy nacisnąć przycisk Menu/OK (4).


Funkcje systemu
Podgląd zarejestrowanych obrazów / sekwencji wideo:

Nacisnąć przycisk Menu/OK (4), co spowoduje wyświetlenie menu rejestracji. Pojawi się data rejestracji, po czym należy nacisnąć przycisk Menu/OK (4), co spowoduje wyświetlenie dnia i listy zarejestrowanych obrazów / sekwencji wideo. Korzystając z przycisków left (2) i right (3) przewinąć pozycje listy, a chcąc wyświetlić dany obraz / sekwencję wideo nacisnąć przycisk Menu/OK (4).


Kasowanie obrazu / sekwencji wideo:

Nacisnąć przycisk Menu/OK (4), co spowoduje wyświetlenie menu rejestracji. Pojawi się data rejestracji, po czym należy nacisnąć przycisk Menu/OK (4), co spowoduje wyświetlenie dnia i listy zarejestrowanych obrazów / sekwencji wideo. Korzystając z przycisków left (2) i right (3) przewinąć pozycje listy, przytrzymać wciśnięty przycisk Menu/OK przez 5 sekund, co spowoduje pojawienie się komunikatu „Delete”. Ponowne naciśnięcie przycisku Menu/OK spowoduje wykasowanie zarejestrowanego obrazu.


Ustawienia systemu:

Chcąc zaznaczyć ustawienia systemu należy nacisnąć przycisk right (3) oraz przycisk Menu/OK (4). Przyciskami left (2) i right (3) można przewinąć pozycje listy, a przyciskiem Menu/OK (4) rozwinąć każdą sekcję:

- Data i godzina – Ustawienie daty i godziny, które pojawią się na zarejestrowanych obrazach i sekwencjach wideo
- Język – Ustawienie języka, w którym urządzenie będzie się komunikować z użytkownikiem
- Tryb rejestracji – Wybór pomiędzy rejestracją obrazu lub sekwencji wideo
- Jasność LCD – Regulacja jasności ekranu (większa jasność powoduje większe zużycie energii baterii)
- Czas rejestracji wideo – Regulacja czasu rejestracji: 3, 5 lub 10 sekund
- Czas włączenia ekranu – Regulacja czasu, przez jaki ekran będzie włączony: 5, 10, 15 lub 20 sekund
- Formatowanie karty Micro SD – Kasowanie wszystkich danych z karty Micro SD
- Przywrócenie ustawień fabrycznych – Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia

Podręcznik użytkownika oraz Wykrywanie i usuwanie usterek
Podręcznik użytkownika:

Chcąc zaznaczyć pozycję Podręcznik użytkownika należy nacisnąć przycisk right (3) oraz przycisk Menu/OK (4), co spowoduje wyświetlenie informacji systemowych.


Wykrywanie i usuwanie usterek:

P. Gdy naciskam przyciski moje urządzenie nie włącza się / na ekranie nic nie widać.
O. Prosimy sprawdzić baterie. Muszą one być dobrej jakości i być poprawnie włożone.

P. Moje urządzenie włącza się i wyłącza w przypadkowy sposób.
O. Prosimy wymienić baterie.

P. Podczas próby zarejestrowania obrazu lub sekwencji wideo na ekranie pojawia się komunikat „Insert Memory Card”.
O. Sprawdzić, czy karta Micro SD jest poprawnie włożona. Wyjąć baterie, wyjąć i ponownie włożyć kartę Micro SD, po czym ponownie włożyć baterie.

P. Na ekranie pojawia się komunikat „Camera Module not Ready”.
O. Upewnić się, że przewód wstążkowy jest poprawnie połączony z monitorem wewnętrznym (patrz etap 5 montażu).

WAŻNE – PROSIMY ZACHOWAĆ TE INFORMACJE NA WYPADEK KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z NICH W PRZYSZŁOŚCI – PROSIMY UWAGNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z ICH TREŚCIĄ.

Informacje na temat bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo

- ☑ Nie należy uniemożliwiać przepływu powietrza poprzez zatykanie otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami, itp.
- ☑ NIE DOPUSZCZAĆ, by urządzenie było narażone na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury lub otwartego ognia.
- ☑ Na normalne działania urządzenia negatywny wpływ mogą mieć silne zakłócenia elektromagnetyczne.
- ☑ Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- ☑ Nie narażać urządzenia na działanie kapiącej wody.
- ☑ Na urządzeniu nie kłaść żadnych pojemników z wodą, np. wazonów.
- ☑ Należy zapewnić odległość co najmniej 10 cm wokół urządzenia, co zapewni odpowiedni przepływ powietrza.
- ☑ Przycisku dzwonka nie montować w miejscu, w którym byłby narażony na działanie wody/deszczu.
- ☑ NIE ZEZWALAĆ dzieciom na zabawę urządzeniem.

Ostrzeżenia związane z bateriami

- ☑ Wymiany i montażu baterii może dokonywać wyłącznie osoba dorosła.
- ☑ Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia.
- ☑ NIE WRZUCAĆ baterii do ognia, gdyż mogą eksplodować lub może się z nich wydostać elektrolit.
- ☑ NIE ZWIERAĆ ze sobą biegunów baterii.
- ☑ NIE STOSOWAĆ łącznie zużytych i nowych baterii.
- ☑ NIE UŻYWAĆ jednocześnie baterii alkalicznych (węglowo cynkowych), litowych lub akumulatorów.
- ☑ W tym urządzeniu NIE STOSOWAĆ akumulatorów.
- ☑ NIE NALEŻY doładowywać zwykłych baterii.
- ☑ NIE DOPUSZCZAĆ, by któryś z elementów baterii było narażone na działanie wysokiej temperatury lub otwartego ognia.
- ☑ NIE NARAŻAĆ baterii lub przewodów na działanie wody.
- ☑ Zachować ostrożność przy wkładaniu baterii, by nie dopuścić do ich uszkodzenia.
- ☑ Wkładając baterie do komory na baterie należy dopilnować, by ułożone były zgodnie z oznaczeniami (+)(-).
- ☑ Należy stosować wyłączenie baterie zalecanego rodzaju.
- ☑ Jeśli nie zamierzają Państwo korzystać z urządzenia przez dłuższy okres, baterie należy wyjąć z urządzenia.
- ☑ Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ☑ Nieużywane baterie należy przechowywać w ich oryginalnym opakowaniu.
- ☑ Zużyte baterie należy unieszkodliwić w sposób zgodny z przepisami.