

Szafy - Szafy sieciowe wiszące



Numer artykułu (przykład)		DN-19 07U-6/6	DN-19 07U-6/6-EC	DN-19 07U-S-1	DN-W19 09U/450
Seria		Unique	Dynamic Basic	SOHO	Standard
Wymiary standardowe	Wysokość (U)	7U, 9U, 12U, 16U, 20U	7U, 9U, 12U, 16U	7U, 9U, 12U	4U, 6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 21U
	Szerokość (mm)	600	600	540	600
	Głębokość (mm)	450, 600	450, 600	400	450, 600
Sposób wysyłki	Sposób wysyłki	Zmontowana	Zmontowana	Niezmontowana	Zmontowana (konstrukcja spawana)
Drzwi przednie	Konstrukcja	Bezpieczne szkło w metalowej oprawie, jednoskrzydłowe	Bezpieczne szkło w metalowej oprawie, jednoskrzydłowe	Szklane drzwi, jednoskrzydłowe	Bezpieczne szkło z ramą stalową, jednoskrzydłowe, opcja drzwi pełnych stalowych
	Zamykanie	Zamek	Zamek	Zamek z plastikową klamką	Zamek
	Kąt otwarcia	210°	235°	200°	210°
Panele boczne	Panele boczne	Zdejmowane, zamykane	Zdejmowane, z zamykaniem zatrzaskowym	Zamontowane na stałe	Zdejmowane, zamykane (opcjonalny zamek)
Dach z miejscem na wentylator	Dach z miejscem na wentylator	Wycięcie do zamontowania wentylatora	Wycięcie do zamontowania wentylatora	Wycięcie do zamontowania wentylatora	Wycięcie do zamontowania wentylatora (1 w szafach do 9U, 2 w szafach od 12U)
Otwory kablowe	Otwór kablowy (Dach)	Otwór kablowy z osłoną przesuwaną (145 x 50 mm)	Wstępne wycięcia (145 x 70 mm)	Otwór z listwą szczotkową (145 x 70 mm)	Otwór kablowy z osłoną z tworzywa sztucznego, opcja przepust szczotkowy DN-19 PS-2
	Otwór kablowy (Podłoga)	Otwór z osłoną z tworzywa sztucznego (145 x 70 mm)	Wstępne wycięcia (145 x 70 mm)	Otwór z osłoną z tworzywa sztucznego (145 x 70 mm)	Otwór kablowy z osłoną z tworzywa sztucznego, opcja przepust szczotkowy DN-19 PS-2
	Otwór kablowy (Tylna strona szafy)	Otwór z osłoną z tworzywa sztucznego (145 x 70 mm)	Wstępne wycięcia (350 x 100/240/380/380 mm)	⊗	⊗
Profile montażowe 482.6 mm (19")	Rodzaj	Blacha gięta, oznaczenie wysokości U, regulacja głębokości	Kształt litery L, oznaczenie wysokości U, regulacja głębokości	Kształt litery L, regulacja głębokości	Kształt litery L, oznaczenie wysokości U, regulacja głębokości
	Ilość	2 (dla szaf o głębokości 450 mm); 4 (dla szaf o głębokości 600 mm)	2 (dla szaf o głębokości 450 mm); 4 (dla szaf o głębokości 600 mm)	2	4 (dla szaf o głębokości 450mm, 600 mm)
	Nośność	100 kg	60 kg	60 kg	60 kg