

Pin busbar, 3-phase 10 mm², 58 MW, gray insulation can be cut for AFDD 5SM601.-2, pole center distance at least 150 mm



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	3
przekrój	10 mm ²
Elektryczność	
prąd ciągły / wartość znamionowa	63 A
Szczegóły produktu	
właściwość produktu / elektrycznie izolowany	Tak
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kołek
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość	14 mm
długość	1 032,4 mm
Certyfikaty	



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)**Więcej informacji****Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3740-1>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3740-1>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3740-1**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>