

auxiliary current switch, 2 NC for miniature circuit breaker 5SL, 5SY, 5SP Incorporated switch 5TL1, RCBO 5SU1, FI 5SV (for 5SU1 handle coupler 5ST3805-1 is required)








Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
wykonanie produktu	do zamontowania
trwałość elektryczna (w cyklach łączenia) / typowy	20 000
Stopień ochrony IP	IP20
Szczegóły produktu	
element składowy produktu / przełącznik pomocniczy	Tak
rozszerzenie produktu	Łącznik pomocniczy
Liczba	
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	2
liczba zestyków zwiernych	0
liczba zestyków przełącznych	0
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	0,5 ... 2,5 mm ²
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym	0,5 N·m

rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / przy przewodach AWG	24 ... 12
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	9 mm
głębokość	70 mm
masa netto	67 g
<ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy • podczas magazynowania 	-25 ... +55 °C -40 ... +75 °C

Certyfikaty

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
 CCC	 UR	 VDE	 EG-Konf.
		Miscellaneous	 LRS

other	Railway
Miscellaneous	Vibration and Shock

Więcej informacji

- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)**
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3012>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3012>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3012
- CAX-Online-Generator**
<http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications**
<http://www.siemens.com/specifications>

