

Security Premium souprava dohled kamera TX-29

10,1 palcový monitor s nahrávací funkce & venkovní kamera HD



- | | | | |
|---|--|--|--|
|  10.1" HD LCD Monitor with loudspeaker / 10.1" HD LCD Monitor mit Lautsprecher |  HD Camera 720P with CMOS Sensor / HD Kamera 720P mit CMOS Sensor |  Wireless Transmission with 2.4GHz / Funkübertragung mit 2.4GHz |  Wireless Camera Connection max. 4 Cameras / Kabellose Kameraverbindung max. 4 Kameras |
|  USB Backup Function / USB-Backup-Funktion |  Real Time Video Recording / Echtzeit-Videoaufnahme |  Hard Disk Storage Function / Festplattenspeicherfunktion |  Push Message via APP when motion is detected / Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung |
|  PIR Day & Night Vision Function / PIR-Tag- & Nachtsichtfunktion |  4-Window Split-Screen Function / 4-Fenster-Teilungsfunktion |  IP66 Waterjet & Dust Protection / IP66 Strahlwasser- & Staubschutz |  Built-in Microphone for Audio Recording / Eingebautes Mikrofon für Audioaufnahmen |



- Rekordér & Přijímač & Monitor v jednom zařízení
- Převodovka bezdrátový 2.4GHz pomocí Plug & Play
- HD LCD monitoru s reproduktorem
- HD rozlišení kamera videa 1280x720 (720P)
- Integrovaný kamera mikrofon pro zvukové nahrávky
- Senzor PIR s ~8m vzdálenost na den & noc
- Oznámení prostřednictvím APP při detekci pohybu
- Bezdrátové připojení kamery s maximálně 4 kamery
- Funkce 4-okna-rozdělená-obrazovka pro monitorování reálném/běžný/událost dohled
- Funkce ukládání na pevný disk & zálohování USB
- Síťový provoz přes připojení k síti LAN kabelu
- Mobilní prohlížení přes volné iOS & Android APP (Technaxx Security Premium)
- Snadné sledování přes PC (PC Client software)
- Na celém světě přístup k PC (DDNS) [www.technaxxp2p.de]
- IP66 kamera třída ochrany proti vodním paprskem & prachu

Technické údaje Monitor:

- Podporuje video vstup bezdrátové/IP kamery
- SATA přiojení pevného disku až do 4TB HDD (2.5")
- Video režim smímání: ruční, časový, pohyb, PIR
- HD LCD monitoru s reproduktorem
- Komprese videa H.264 dual-stream (hlavní & navíc proud)
- Rozlišení videa D1/720P
- AV vstup maximálně 4 kanály
- AV výstup: 1 kanály HDMI výstup video
- 2 porty USB2.0 (zálohování & myš)
- Síťové rozhraní: 1x RJ45 10Mbit/s / 100Mbit/s, 1x rozhraní WIFI pro kamery
- Automatické připojení přes DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Protokol: UPnP, SMTP (pouze SSL), PPPoE, DHCP, DDNS
- Napájení: DC 12V/2A
- Spotřeba energie ≅ 15W (bez HDD)
- Provozní podmínky: -10°C~+55°C, vlhkost 10%~90% RH
- Montážní možnosti: Stojan & Nástěnný držák
- Hmotnost / Rozměry: 1kg (bez HDD* & stojan) / (D) 25,0 x (Š) 3,6 x (V) 16,6cm [*HDD není součástí]

Technické údaje venkovní Kamera:

- 1/4" CMOS obrazový snímač s 1 megapixelem
- Rozlišení videa HD 1280x720 (720P)
- WiFi přenos až ~50m otevřené plochy
- Funkce repeater kamera zvětšit vzdálenost WiFi až ~150m
- Detekce pohybu ~10m (den/noc)
- Senzor PIR ~8m (den/noc); 120° vodorovný & 60° vertikální
- 1 infračervené Array LED pro režim noční vidění (~15m) & IR-Cut
- Objektiv: f=4mm; uzávěrka 1/25s to 1/25000s; pevné ohnisko
- Úhel pohledu 57,4° vodorovný & 42,8° vertikální
- Min. osvětlení: Brava 0.1 Lux, Č/B 0.01 Lux, Auto, Auto 3D-DNR
- Protokol: RJ45, WiFi 802.11b/g/n
- Napájení: DC 12V/1A
- Spotřeba energie ≅ 6W
- IP66 třída ochrany (vodním paprskem & prachu)
- Provozní podmínky: -10°C~+50°C, vlhkost 30%~80% RH
- Hmotnost / Rozměry: 550g / (D) 15,0 x (Š) 9,7 x (V) 8,7cm



Číslo položky 4641



4 260101 737632

Obsah balení:

Monitor s stojan, AC/DC napájecí adaptér 12V/2A, Nástěnný držák & šrouby & hmoždinky, HDD držák & šrouby, Anténa
Venkovní Kamera s AC/DC napájecí adaptér 12V/1A, Nástěnný držák & šrouby & hmoždinky, Anténa, Vodotěsný uzávěr
Obecně: Myš USB, Síťový kabel (2m), CD, Návod k obsluze, [*HDD není součástí]

Další příslušenství:

Dodatečné kamera pro Security Premium souprava dohled kamera TX-29 & TX-30 (a AC/DC napájecí adaptér 12V/1A, nástěnný držák & šrouby & hmoždinky, anténa, vodotěsný uzávěr)
 EAN kód: 4260101737656, Číslo položky 4664