



SERIA DIC 221

OSTRZEŻENIE

1. Przed rozpoczęciem montażu i używania produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
2. Nie odcinać przewodu zasilania w celu jego przedłużenia; urządzenie (transformator) nie będzie działało prawidłowo przy dłuższym przewodzie. Nie podłączać urządzenia aż do wykonania wszystkich połączeń przewodowych.


BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU

1. Podczas montażu trzymać z dala dzieci i osoby postronne. Odwrócenie uwagi może być przyczyną utraty kontroli.
2. Nie sięgać zbyt daleko podczas montażu produktu. Przez cały czas utrzymywać oparcie dla stóp i równowagę. Pozwoli to zachować lepszą kontrolę w niespodziewanych sytuacjach.
3. Ten produkt nie jest zabawką. Należy go zamontować w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI

1. Nie należy używać urządzeń zasilanych elektrycznie w atmosferze wybuchowej, np. w obecności palnych cieczy, gazów lub płynów. Urządzenia zasilane elektrycznie wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
2. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania nie obejmują wszelkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi pamiętać o tym, że żadne zabezpieczenia wbudowane w urządzenie nie zastąpią zdrowego rozsądku i ostrożności użytkownika.
3. Zasilacza nie wolno narażać na oddziaływanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza zasilacza zwiększa ryzyko porażenia prądem.
4. Nie przeciążać przewodu zasilania. Nie ciągnąć za przewód w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka sieciowego. Przewód trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
5. Zasilacz musi pasować do gniazdka sieciowego. Nie należy w żaden sposób modyfikować wtyczki. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazdka sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.


CONTEÚDO DA CAIXA



- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Jednostka wewnętrzna | 5. Tabliczka znamionowa |
| 2. Jednostka zewnętrzna | 6. Płyta montażowa |
| 3. Przewody | 7. Wkręty i zaślepki |
| 4. Zasilacz | 8. Skrócona instrukcja obsługi |


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA




1. Mikrofon
2. Ekran o przekątnej 3,5 cala
3. Wskaźnik wyciszenia
4. Wskaźnik zasilania
5. Przycisk otwierania drzwi
6. Przycisk otwierania bramy
7. Przycisk interkomu/monitora
8. Głośnik
9. Przycisk +
10. Przycisk Menu
11. Przycisk -
12. Przycisk wyboru dzwonka
13. Przycisk regulacji głośności dzwonka
14. Przycisk wyciszenia


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA




1. Oświetlacz LED na podczerwień
2. Przycisk rozmowy/wizytówka
3. Głośnik
4. Obiektyw kamery
5. Mikrofon
6. Przełącznik czasu otwarcia




Podczas instalowania jednostki zewnętrznej należy upewnić się, że miejsce montażu jest suche. Ważne jest, aby nie dopuścić do zamoczenia kamery ani elementów elektronicznych.




1. Wywiercić otwory w ścianie, umieścić kołki w otworach. Założyć wspornik i dokręcić wkręty.




2. Podłączyć przewody.
3. Zamontować jednostkę zewnętrzną na wsporniku. Sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana.




4. Zastosować specjalny wkręt zabezpieczający od spodu jednostki, aby zapobiec jej kradzieży.




1. Wybrać odpowiednie miejsce do montażu.




2. Wywiercić otwory w ścianie, umieścić kołki w otworach. Założyć wspornik i dokręcić wkręty.
3. Podłączyć przewody. Zwrócić uwagę na oznaczenia kolorowe



4. Zamontować jednostkę wewnętrzną monitora na wsporniku. Sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana.
5. Sprawdzić, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, a następnie podłączyć zasilacz sieciowy.



Jednostki wewnętrzne monitorów **B**, **C** i **D** są opcjonalne, w zależności od tego, ile jednostek wewnętrznych ma być użytych.



Distance between units	Wiring
1 - 50m	2 x 0.75mm ²
1 - 100m	2 x 1.5mm ²



Funkcja interkomu: W trybie oczekiwania, gdy osoba odwiedzająca naciśnie przycisk rozmowy na jednostce zewnętrznej, zadzwoni dzwonek w jednostce wewnętrznej, a na monitorze wyświetlony zostanie obraz na żywo. Aby rozpocząć rozmowę z osobą odwiedzającą, należy naciśnąć przycisk interkomu.



Funkcja monitora: Naciśnięcie tego przycisku na jednostce wewnętrznej monitora spowoduje wyświetlenie obrazu na żywo z kamery jednostki zewnętrznej.



Interkom wewnętrzny: W trybie oczekiwania naciśnąć i przytrzymać przycisk interkomu, aby aktywować funkcję interkomu wewnętrznego. Funkcja ta pozwala komunikować się pomiędzy poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi.



Otwieranie drzwi: Po zidentyfikowaniu osoby odwiedzającej można naciśnąć ten przycisk, aby otworzyć drzwi.



Otwieranie bramy: Po zidentyfikowaniu osoby odwiedzającej można naciśnąć ten przycisk, aby otworzyć bramę.



Ustawienia dzwonka: W celu wybrania żądanej melodii dzwonka należy naciśnąć ten przycisk odpowiednią liczbę razy.



Regulacja głośności dzwonka: Przycisk ten służy do zwiększania głośności dzwonka.



Wyciszenie dzwonka: Jeśli nie chcesz, aby Ci przeszkadzano, naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyciszenie dzwonka.



Dostosowywanie ustawień wideo: Naciśnij przycisk menu, aby przejść do menu ustawień wideo. Za pomocą przycisków strzałek dostosuj jasność, kontrast i kolorystykę wyświetlanego obrazu. Za pomocą przycisku menu można przełączać się między tymi ustawieniami.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Napięcie zasilania	15V \pm 1A
Rozmiar ekranu	3.5" inch
Konfiguracja kolorów	R.G.B.delta
System wideo	PAL/NTSC
Efektywna liczba pikseli	320x240
Pobór prądu	300mA \pm 10mA
Temperatura pracy	-10°C - +50°C
Wilgotność robocza	85%(Max)

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Typ czujnika obrazu	1/4" CMOS
Kąt widzenia	70°
Minimalne oświetlenie	0Lux
Widoczność w nocy	0.5 - 1m
Temperatura robocza	-10°C - +50°C
Wilgotność robocza	\leq 85%RH

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Środki ostrożności

- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazeta, serwety, franki etc.
- Nie wolno dopuszczać do bezpośredniego kontaktu produktu ze źródłami ciepła czy otwartego ognia.
- Normalne działanie produktu może zostać zaburzone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne.
- Ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie należy narażać urządzenia na chłapanie i nie wolno dopuszczać do jego zalania.
- Nie stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów zawierających ciecze, takich jak wazon.
- Zachować minimalny odstęp bezpieczeństwa 10cm wokół produktu w celu zapewnienia właściwej wentylacji.
- Upewnić się, że urządzenie zewnętrzne nie jest zainstalowany w miejscu, gdzie może być narażone na działanie wody lub deszczu.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się tym urządzeniem.



Jest zgodny z wszystkimi stosownymi dyrektywami europejskimi.



Symbol ten jest znany jako „symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach”. Kiedy jest ten symbol umieszczony na produkcie lub baterii, oznacza to, że nie należy go wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Niektóre związki chemiczne zawarte w produktach elektrycznych/elektronicznych lub bateriach mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Urządzenia elektryczne/elektroniczne/baterijne należy usuwać w systemach selektywnej zbiórki, które przygotowują je do odzysku i recyklingu materiałów w nich zawartych. Twoja współpraca jest kluczowa dla zapewnienia sukcesu tych systemów oraz dla ochrony środowiska.

smartwares[®] Europe	NL: 088 5940501 Lokaal tarief	CUSTOMER SERVICE
	BE: 078 481094(NL) Lokaal tarief	
BE: 078 481540(FR) Tarif local		
FR: 0825 560 650 18ct/min		
DE: +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min		
UK: +44 (0) 345 230 1231 ES: +34 938427589		
Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands	service.smartwares.eu	